

6HE Serverschrank zur Wandmontage - bis zu 56cm tief - mit Scharnier - offen

Produkt-ID: RK619WALLOH



Das 6U 22-Zoll offene Server-Rack mit Scharnier zur Wandmontage RK619WALLOH ermöglicht die Montage Ihrer (19 Zoll breiten) Server, A/V- oder Netzwerkgeräte und bietet ein Rackdesign mit Scharnier, wodurch der gesamte Rahmen für eine einfache Installation und Wartung der Geräte geöffnet werden kann. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das 6U-Wandmontage-Rack verfügt über ein 4-Pfosten-Design zur zusätzlichen Abstützung Ihrer Geräte für eine maximale Traglast von 49,8 kg. Das offene Server-Rack zur Wandmontage besteht aus hochwertigem kaltgewalztem SPCC-Stahl für hohe Stützfestigkeit und Strapazierbarkeit, ermöglicht eine maximale Luftzirkulation und wird komplett mit allen Rack-Schrauben und Käfigschrauben, die für die Montage der Geräte benötigt werden, geliefert, sodass sie nicht separat erworben werden müssen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen
- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten

Merkmale

- 6U-Wandmontage-Rack, mit Scharnier
- Design mit Scharnier für einfachen Zugang zu rückwärtigen Panels
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Offenes Design ermöglicht zusätzliche Luftzirkulation
- Alle für die Rack-Montage benötigten Schrauben/Muttern sind im Lieferumfang enthalten
- 4-Pfosten-Design für zusätzliche Stabilität
- Robuste Konstruktion aus kalt gewalztem SPCC-Stahl

Hardware


Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	6U
Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	110.0 lb [49.8 kg]
-----------------	--------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------



Construction Material Stahl

Product
Measurements

Produktlänge	23.7 in [60.2 cm]
Produktbreite	21.9 in [55.6 cm]
Produkthöhe	16.1 in [40.8 cm]
Produktgewicht	31.0 lb [14.0 kg]
Max. Montagetiefe	19.8 in [50.2 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Package Length	26.0 in [66.0 cm]
Package Width	25.0 in [63.6 cm]
Package Height	18.9 in [48.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	36.2 lb [16.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Wandmontage-Rack, mit Scharnier
	#10-32 UNF-Blendenschrauben
	#10-32 UNF-Käfigmuttern
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

