

Verticaal wandmonteerbaar server rack - massief staal - 19" - 6U

Productcode: RK619WALLV



StarTech.com

Deze wandmonteerbare rack steun biedt 6U opslagruimte om uw apparatuur verticaal aan de wand te monteren. De 6U steun is EIA-310-D conform en dus gegarandeerd compatibel met elke 19" in een rack montagebare apparatuur, zoals uw stekkerdozen en telecommunicatie-, netwerk- en A/V-apparaten.

Het 6U rack optimaliseert uw werkruimte door apparatuur aan uw wand te monteren in plaats van bureau ruimte of andere oppervlakken in beslag te nemen. Het is perfect voor uw SoHo (small office, home office) omgeving, serverruimte of elke andere plaats met beperkte ruimte.

Het wand rack is gemaakt van robuust staal voor een stevige en veilige montageoplossing voor uw dure, cruciale apparatuur. En omdat de onderlinge afstand van de wandmontagegaten 40 cm (16 inch) is, zijn ze bij uitstek geschikt voor gipsplaatwanden voor een eenvoudige en veilige bevestiging aan de wandbalken. Bij de wandmontagesteun worden ook kooimoeren en schroeven geleverd, zodat u geen aparte montagemiddelen hoeft te kopen.

Om een geschikte montageoplossing te bieden voor bijna elk oppervlak zoals uw wand, plafond of bureau, heeft de 6U steun diverse montagepatronen voor zowel plafonds als wanden. Dit betekent dat u de steun verticaal aan uw wand of horizontaal aan uw plafond of onder uw bureau kunt monteren.

Als u op zoek bent naar een montagebare opslagoplossing met minder rack units, biedt StarTech.com ook een 1U wandmontagesteun, een 2U wandmontagesteun, een 3U wandmontagesteun en een 4U wandmontagesteun.

De RK619WALLV wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Installeer netwerk- en telecommunicatieapparatuur strak tegen de wand
- Monteer KVM-switches of werkstations onder een bureau of werkbank om ruimte te besparen
- Gebruik het in uw kleine kantooromgeving waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt

## Eigenschappen

- Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte door IT- of A/V-apparatuur verticaal aan een wand of horizontaal onder een bureau of werkbank te monteren
- Probleemloze installatie met wandmontagegaten op een onderlinge afstand van 40 cm (16 inch), overeenkomstig met standaard bouwmaten
- Eenvoudige installatie van apparatuur met de meegeleverde kooimoeren en schroeven
- 6U wandmontagedesign
- Vervaardigd naar EIA-310-normen voor 19"-racks
- Gemaakt van massief staal voor duurzaamheid

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	6U
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

---

### Prestaties

Weight Capacity	200.5 lb [90.7 kg]
-----------------	--------------------

---

Speciale  
opmerkingen /  
vereisten

Notitie De set omvat 1½" bouten voor montage op houten oppervlakken. Extra bouten zijn nodig voor andere materialen

---

Fysieke  
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

---

Product  
Measurements

Lengte product 6.0 in [15.2 cm]

Breedte product 19.9 in [50.5 cm]

Hoogte product 11.1 in [28.2 cm]

Gewicht product 2.9 lb [1.3 kg]

---

Verpakkingsin-  
formatie

Plat verpakt (montage vereist) Nee

Package Length 20.9 in [53.1 cm]

Package Width 11.7 in [29.7 cm]

Package Height 6.5 in [16.4 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 4.8 lb [2.2 kg]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd

- verticale wandmontagesteun
- M5 kooimoeren
- M5 schroeven
- houtschroeven
- Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

