

## 6HE Wandmontage Netzwerk Rack - Vertikales Rack für Patch Panels - 76 cm Tiefes Serverschrank

Produkt-ID: RK630WALVS



Dieser vertikale Server-Schrank mit 6 HE sorgt auf platzsparende Weise dafür, dass Netzwerk und Server-Geräte sicher bleiben. Mit einer Tiefe von 75 cm und einer Tragkraft von bis zu 90,7 kg wurde der Server Rack/Schrank für Ihre Bedürfnisse entwickelt. Er bietet auch eine zusätzliche 2-HE-Montagehalterung auf der Oberseite des Gehäuses, das Sie zum Montieren von Patchkabeln oder anderen schlanken Rack-Geräten verwenden können.

Schaffen Sie mehr Platz

Montieren Sie Ihre Geräte an der Wand, selbst wenn Sie nicht genug Platz für einen Rack oder Schrank in voller Größe haben. Dieser schlanke Server-Schrank ist ideal für begrenzte Platzverhältnisse geeignet, wie z. B. im Büro. Der Schrank spart Platz, indem er nur minimal aus der Wand ragt und Ihre Geräte der Länge nach vertikal aufnimmt. Dadurch verringert sich der horizontale Platzbedarf Ihrer Geräte, und es bleibt immer noch viel Platz für Ihre Server, Patchpanels und Switches übrig.

Bewahren Sie Ihre Geräte kühl und sicher auf

Damit Ihre Geräte sicher aufbewahrt werden können, verfügt der vertikale Server-Schrank/das Netzwerk-Rack über ein robustes Metalldesign sowie ein Schloss an der Tür und am Zugangsdeckel. Er wird auch belüftet und bietet passive Kühlung, damit Ihre Geräte bei geeigneten Temperaturen laufen.

Einfacher, problemloser Einbau

Das Server-Rack ist vollständig zusammgebaut und enthält alle erforderliche Hardware, um Geräte zu einzurichten. Das sorgt für eine schnelle und einfache Installation. Die Montagelöcher sind im Abstand von 40 cm zueinander angeordnet und ermöglichen dadurch eine Montage an fast jeder Wand, basierend auf dem üblichen Abstand von Leichtbauwandrahmen in Nordamerika.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Befestigen Sie Server und Telekommunikationsgeräte sicher und bündig an der Wand
- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigniederlassungen, Lagerhäusern und Großmärkten
- Installieren Sie einen großen Server an einer beliebigen Stelle in Ihrem Büro ohne eigenen Serverraum und schützen Sie ihn gleichzeitig vor unbefugtem Zugriff
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe, die kleine, sichere Racklösungen im gesamten Unternehmen benötigen

## Merkmale

- **ZUSÄTZLICHE MONTAGEFUNKTIONEN:** Der IT Serverschrank verfügt über eine 2 HE-Halterung an der Oberseite des Gehäuses, mit der Sie Patchkabel oder andere Geräte im Rack montieren können
- **PLATZSPAREND:** Der 6 HE wandmontierbare Netzwerkschrank ist platzsparend, da er nur minimal von der Wand absteht und die Länge Ihrer Geräte vertikal aufnimmt
- **ROBUSTES DESIGN:** Um die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten, verfügt der vertikale, belüftete 6 HE Wandschrank/Rack über ein robustes Metalldesign und ein Schloss an der Tür und der Zugangsklappe
- **PROBLEMLOSE INSTALLATION:** Der wandmontierbare Patchpanel Rack/Schrank wird komplett montiert geliefert und enthält alle für die Installation der Geräte erforderlichen Teile; die Montagelöcher sind im Abstand von 40,6 cm angeordnet
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Wandmontage Netzwerk Rack für 5 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar Ja

Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	6U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen Verschiebbare Klappe oben Wird vollständig montiert geliefert Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	C-Shape
Kühlungsoptionen	Zwei optionale Lüfter: 120 mm
Mounting Hole Types	Gewindebohrung
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

---

Leistung

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahl
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahl

---

Product  
Measurements

Interne Breite	25.2 in [64.1 cm]
Interne Tiefe	11.3 in [28.8 cm]
Produktlänge	11.5 in [29.2 cm]
Produktbreite	25.3 in [64.3 cm]
Produkthöhe	37.0 in [94.0 cm]

Produktgewicht	72.8 lb [33.0 kg]
Max. Montagetiefe	29.9 in [76 cm]

---

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	28.3 in [71.8 cm]
Paketbreite	3.4 ft [1.0 m]
Pakethöhe	14.8 in [37.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	73.9 lb [33.5 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Wandmontage-Rack
	2 - Türschlüssel
	2 - Tasten auf der Vorderseite
	24 - 12-24 Schrauben
	24 - Kunststoffunterlegscheiben
	1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.