

Gabinete Rack 6U Vertical de Servidores para Montaje en Pared - con Profundidad de 30 Pulgadas - Rack de Pared

ID del Producto: RK630WALVS



Este armario 6U para servidores en instalación vertical ahorra espacio y mantiene seguros sus equipos de red y servidores. Con fondo de 76,2cm y capacidad de peso de 90,7kg, este armario/rack de servidores está diseñado para ajustarse a sus requisitos. También incluye un soporte de montaje 2U adicional, situado hacia la parte superior de la caja, el cual puede utilizar para instalar cables de red u otros equipos de poca profundidad para montaje en rack.

Ahorre espacio

Instale su equipo en una pared, incluso si no tiene suficiente espacio para un armario o un rack de tamaño grande. Este armario para servidores de perfil bajo resulta perfecto en áreas donde el espacio es limitado, como una oficina. El armario ahorra espacio, ya que se extiende mínimamente desde la pared y puede alojar toda la longitud de su equipo verticalmente. Esto reduce el espacio horizontal que ocupa su equipo y ofrece a la vez suficiente espacio para sus servidores, paneles de parcheo y conmutadores.

Mantenga su equipo seguro y con enfriamiento

Para mantener su equipo seguro, el rack para equipos de red/armario para servidores de montaje vertical tiene un resistente diseño metálico y cierre con candado tanto en la puerta, como el panel de acceso. También tiene aberturas para ventilación, lo cual aporta enfriamiento pasivo y ayuda a mantener su equipo en funcionamiento a temperaturas adecuadas.

Fácil y sencilla instalación

Este rack para servidores viene totalmente ensamblado de fábrica e incluye todo el hardware necesario para la instalación del equipo, a fin de facilitar la rápida instalación. Sus agujeros de montaje espaciados a 40,6cm entre sí, resulta ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajusta a los agujeros con taco de pared estándar.

El modelo RK630WALVS está avalado por la garantía de cinco años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Para empotrar equipos de telecomunicaciones y servidores de manera segura
- Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en una oficina, almacén o supermercado
- Permite instalar un gran servidor en cualquier lugar dentro de una oficina sin necesidad de disponer de una sala de servidores y mantenerlo protegido frente a accesos no autorizados
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños y seguros distribuidos en toda la organización

Características

- Capacidad total de carga de 90.7kg
- Ahorre espacio mediante el montaje vertical de su servidor en una pared
- 2U extra de espacio para conmutadores y cables de red
- Mantenga su equipo seguro, gracias a las puertas y acceso al panel con cierre
- Totalmente ensamblado de fábrica, con todo el hardware necesario para instalar el equipo fácilmente
- Proporciona 6U de espacio de almacenamiento

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	6U

Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Tapa superior con seguro
	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En C
Opciones de enfriamiento	Dos ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Agujero roscado
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	198.9 lb [90 kg]
--------------------	------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Acero
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero

Medidas del Producto

Ancho Interno	25.2 in [64.1 cm]
Profundidad Interna	11.3 in [28.8 cm]
Longitud del Producto	11.6 in [29.4 cm]
Ancho del Producto	25.4 in [64.5 cm]
Altura del Producto	37.0 in [94.1 cm]



Peso del Producto	72.9 lb [33.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	29.9 in [76 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	14.6 in [37.0 cm]
Ancho de la Caja	28.3 in [72.0 cm]
Altura de la Caja	3.3 ft [1.0 m]
Peso (de la Caja) del Envío	77.4 lb [35.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	rack para montaje en pared
	llaves de la puerta
	llaves del panel frontal
	tornillos 12-24
	Arandelas de plástico
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

