

Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile

ID prodotto: RK812WALLOA



Il rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete con profondità regolabile RK812WALLOA è un rack robusto e di alta qualità, facile da assemblare e installare in qualsiasi ambiente. Il rack a giorno si presenta con una profondità regolabile, da 30 a 50 cm, per poter ospitare dispositivi di archiviazione, di rete e telecomunicazioni di più grandi dimensioni. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

La profondità del rack più ampia della media permette, inoltre, il montaggio di ripiani e altri accessori. I fori di montaggio sono posizionati a distanza tra i centri di 40,60 cm, rendendolo adatto al montaggio su praticamente qualsiasi superficie a parete, secondo le misure standard nordamericane dei bulloni per strutture a muro.

Questo rack 8U può essere installato in una sala server, un ufficio o sopra una via di accesso, per ampliare lo spazio di lavoro e mantenere le attrezzature facilmente accessibili.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato
- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

Caratteristiche

- Possibilità di regolare la profondità a 30-50 cm tramite guide
- Fori per montaggio a muro con quota da centro a centro di 40,60 cm per bulloni standard per legno (facile montaggio anche su cemento o acciaio)
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- La fornitura include l'hardware necessario per il montaggio dei componenti
- Design robusto a basso costo per una semplice implementazione

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	8U
Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	135.3 lb [61.2 kg]
-----------------	--------------------

Note/requisiti speciali

Nota	Utensili per il montaggio del rack alla parete non inclusi
------	--

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product
Measurements

Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
Larghezza prodotto	19.8 in [50.4 cm]
Altezza prodotto	17.9 in [45.5 cm]
Peso prodotto	24.4 lb [11.1 kg]
Profondità di montaggio massima	19.7 in [50 cm]

Informazioni
confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Package Length	21.9 in [55.7 cm]
Package Width	13.8 in [35.0 cm]
Package Height	19.3 in [49.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	28.8 lb [13.0 kg]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Rack per montaggio a parete
	viti di installazione
	Viti M5
	Dadi ingabbiati M5
	viti a testa tonda



Guida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

