

## 8U Open Frame Rack Wandmontage – Verstelbare Diepte

Productcode: RK812WALLOA



De RK812WALLOA 8U open frame rack voor wandmontage met verstelbare diepte is een kwalitatief hoogwaardig, robuust rack dat gemakkelijk te monteren en te installeren is in elke omgeving. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het open rack kan in de diepte worden versteld tussen de 30 en 50 cm om plaats te kunnen bieden aan grotere netwerk- en telecommunicatie-apparatuur. De bovengemiddelde diepte van het rack maakt ook het monteren van planken en andere accessoires mogelijk.

De wandbevestigingen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar (vooral geschikt voor montage aan muren die volgens de Noord-Amerikaanse standaard zijn opgebouwd). Het 8U-rack kan aan de wand worden gemonteerd in een serverruimte, kantoor of boven een deuropening, wat zorgt voor meer werkruimte en apparatuur gemakkelijk bereikbaar maakt.

Met levenslange garantie door StarTech.com

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.
- Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over

de organisatie

## Eigenschappen

- Verstelbare rails voor een diepte van 30 tot 50 cm
- Muurbevestigingen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit (vooral geschikt voor de Noord-Amerikaanse systeembouw van wanden)
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Wordt geleverd met al het benodigde materiaal voor het monteren van de componenten
- Eenvoudig maar robuust ontwerp voor een gemakkelijk gebruik

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	8U
Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

---

### Prestaties

Weight Capacity	135.3 lb [61.2 kg]
-----------------	--------------------

---

### Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Materiaal voor wandmontage van het rack niet meegeleverd
---------	--

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

Product Measurements

Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
Breedte product	19.8 in [50.4 cm]
Hoogte product	17.9 in [45.5 cm]
Gewicht product	24.4 lb [11.1 kg]
Maximale montagediepte	19.7 in [50 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	21.9 in [55.7 cm]
Package Width	13.8 in [35.0 cm]
Package Height	19.3 in [49.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	28.8 lb [13.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Wandmontage Beugel Patchpaneel montageschroeven M5 schroeven M5 kooimoeren spantkopschroeven Handleiding
-------------	---



\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

