

8HE 19 Zoll Wandgehäuse Rack - 8U Rackrahmen zur Wandmontage

Produkt-ID: RK819SIDEM



Das offene Rack für Wand-/Seitenmontage RK819SIDEM ist ein 8U-Rack, mit dessen Hilfe Sie (19-Zoll breite)-Server, A/V oder Netzwerkgeräte rechtwinklig zur Wand montieren können, um so einfachen Zugriff auf montierte Geräte zu erlangen. Das Gehäuse/Rack ist von vorne und hinten zugänglich und erleichtert dadurch das Einstecken von Kabeln, Überwachen der LEDs und den Zugang zu Einstelltasten. Und dank der seitlichen Konfiguration sind größere Montagetypen als bei typischen Racks für Wandmontage möglich, ohne eine Störung zu verursachen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das offene Rack ist aus hochwertigem, kalt gewalztem SPCC-Stahl gefertigt und somit stabil und strapazierfähig. Des Weiteren ermöglicht es maximalen Luftaustausch bei einer Tragfähigkeit bis zu 159 kg. Im Lieferumfang des Racks sind alle für die Montage benötigten M5-Schrauben und Käfigmuttern enthalten. Somit entfallen Zusatzkosten für den Kauf von Befestigungsmaterial.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten

- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen
- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten

Merkmale

- Vollständig zusammengebaut geliefert und einschließlich aller nötigen Schrauben/Muttern
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- 159 kg Tragkraft
- Seitliche Anordnung ermöglicht größere Montagetiefe
- Robuste Konstruktion aus kalt gewalztem SPCC-Stahl
- Offene Konstruktion für bestmöglichen Luftaustausch
- Bohrungen für die Wandbefestigung haben einem Abstand von 16 Zoll zueinander für die Montage an normalen Holzstreben (Einbau auch in Beton oder Stahlwände möglich)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	8U
Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	350.6 lb [159 kg]
-----------------	-------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl

Product Measurements

Produktlänge	22.2 in [56.5 cm]
Produktbreite	21.2 in [53.8 cm]
Produkthöhe	19.0 in [48.3 cm]
Produktgewicht	39.8 lb [18.0 kg]
Max. Montagetiefe	20.8 in [52.9 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	23.5 in [59.6 cm]
Paketbreite	22.7 in [57.6 cm]
Pakethöhe	20.4 in [51.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	46.3 lb [21.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 8U-Rack
	36 - M5-Schrauben
	36 - M5-Käfigmuttern

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.