

8U Serverkast Rack met zijwaartse wandmontage

Productcode: RK819SIDEM



De RK819SIDEM Open Frame Serrack / Serverkast voor Zijdelingse Wandmontage is een 8U-rack waarin u (19 inch brede) servers, audiovisuele of netwerkkapparatuur loodrecht op de wand kunt monteren, voor een gemakkelijke toegang tot gemonteerde apparatuur. De kast biedt open toegang tot zowel de voor- als achterzijde van uw apparaten, wat het aanpassen van bekabeling, controleren van LED's en de toegang tot instelknoppen gemakkelijk maakt; bovendien zorgt de zijdelingse montage zonder enige belemmering voor een kastruimte die dieper is dan bij normale wandkasten mogelijk is. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het open-frame rack is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig koudgewalst staal voor sterkte en duurzaamheid en zorgt voor een maximale ventilatie bij een maximaal draagvermogen van 160 kg. Het rack wordt tevens geleverd met alle voor de montage van uw apparatuur benodigde M5 schroeven en moeren, zodat u deze niet nog eens apart hoeft aan te schaffen.

Met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

- Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

Eigenschappen

- Wordt volledig gemonteerd geleverd, inclusief alle noodzakelijke bouten/moeren
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Maximaal gewicht 159 kg
- Montageconfiguratie aan de zijkant maakt grotere montagediepte mogelijk
- Stevige constructie uit koudgewalst staal
- Open-frame uitvoering voor een optimale ventilatie
- Muurbevestigingen liggen 16 inch (40 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit (vooral geschikt voor de Noord-Amerikaanse systeembouw van wanden)

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	8U
Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	351.4 lb [159 kg]
-----------------	-------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------



Construction Material Staal

Product
Measurements

Lengte product	22.2 in [56.5 cm]
Breedte product	21.2 in [53.8 cm]
Hoogte product	19.0 in [48.3 cm]
Gewicht product	39.9 lb [18.0 kg]
Maximale montagediepte	20.8 in [52.9 cm]

Verpakkingsinfor
matie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	23.4 in [59.5 cm]
Package Width	22.7 in [57.7 cm]
Package Height	20.4 in [51.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	47.0 lb [21.2 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	8U-rack
	M5 schroeven
	M5 moeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

