

4-Posten 8HE aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack mit 50cm Einbautiefe, Wandmontage Swing Out Daten Rack für IT / AV / Patch Panel / Computer Geräte

Produkt-ID: RK819WALLOH



Mit dem RK819WALLOH 6HE Wandmontage-Rack mit aufklappbarem Rahmen können Sie Ihre (19 Zoll breiten) Server, A/V- oder Netzwerk-Ausrüstung an der Wand montieren. Das Rack verfügt über eine aufklappbare Funktion, mit der sich der gesamte Rahmen öffnen lässt, um die Installation und Wartung Ihrer Geräte zu erleichtern.

Das 8HE Rack mit 4 Pfosten bietet zusätzlichen Halt für Ihre Geräte und bewahrt eine maximale Tragkraft von 63kg mit einer maximalen Einbautiefe von 50,2cm. Das aus hochwertigem kaltgewalztem SPCC-Stahl gefertigte Open Frame Serverrack ermöglicht eine maximale Luftzirkulation und wird vollständig mit allen Rack-Schrauben und Käfigmuttern geliefert, die Sie für die Montage Ihrer Geräte brauchen, so dass Sie diese nicht separat kaufen müssen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen

- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten

## Merkmale

- **4 PFOSTEN 8HE AUFKLAPPBARES WANDMONTAGE-RACK:** Das Serrack mit maximalen Einbautiefe von 19,8" (50,2cm) ist geeignet für die Installation von Netzwerk-Switchen, die nicht im Wege sind (z. B. hoch an der Wand), in Ihrem Lager, Büro, Serverraum oder Laden
- **OPTIMALES DESIGN:** Das Wandmontage-Rack bietet eine aufklappbare Funktion, die es ermöglicht, den gesamten Rahmen für eine einfache Installation und Wartung aufklappen; ein ungehinderter Luftstrom sorgt dafür, dass Ihre Daten-AV-IT-Geräte kühl bleiben
- **AUF LANGLEBIGKEIT KONZIPIERT:** Das 8HE Wandmontage-Rack bietet ein 4-Pfosten Design für zusätzliche Unterstützung Ihrer Geräte; Konstruiert aus hochwertigem SPCC kaltgewalztem Stahl für Stabilität und Haltbarkeit mit Tragkraft von 63kg
- **FERTIG MONIERT:** Das aufklappbare Serrack wird komplett montiert mit allen Rack-Schrauben und Käfigmuttern geliefert, die Sie für die Montage Ihrer Geräte brauchen; das aufklappbare Datenrack ist EIA-ECA-310-E-konform
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 8 HE Open Frame Aufklappbares Wandmontage-Rack lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24-5)

---

### Hardware

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Garantiebestimmungen  | Lifetime  |
| Wandmontierbar        | Ja  |
| Rack-Typ              | 4-Pfosten   |
| Rahmentyp             | Open Frame  |
| U-Höhe                | 8U  |
| Besondere Funktionen  | Wird vollständig montiert geliefert<br>Wandaufhängung möglich |
| Montageschienenprofil | L-Shape   |
| Mounting Hole Types   | Quadratisch (für Käfigmuttern)                                |
| Industrienormen       | EIA/ECA-310-E   |

---

Leistung

Weight Capacity 139.7 lb [63.4 kg]

---

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Baumaterial Stahl

---

Product Measurements

Produktlänge 23.7 in [60.2 cm]

Produktbreite 21.9 in [55.5 cm]

Produkthöhe 19.2 in [48.8 cm]

Produktgewicht 44.2 lb [20.0 kg]

Max. Montagetiefe 19.8 in [50.2 cm]

---

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein

Paketlänge 28.7 in [73.0 cm]

Paketbreite 26.4 in [67.0 cm]

Pakethöhe 23.6 in [60.0 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 51.0 lb [23.2 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Aufklappbare Wandmontage-Rack

24 - #10-32 Schrauben

24 - #10-32 Käfigmuttern

1 - Kurzanleitung

---

Garantieinformationen

Warranty

Lifetime

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.