

Rack de Servidores Abierto de 8U Abisagrado de Pared - de 19 Pulgadas - de 4 Postes - con 50cm de Profundidad de Montaje - para Equipo de Redes AV

ID del Producto: RK819WALLOH



El RK819WALLOH Rack para servidores de montaje en pared de bastidor abierto con bisagras 8U le permite montar en la pared sus servidores, equipos de A/V o de red (de 19 pulgadas de ancho) y cuenta con un diseño de bastidor con bisagras que permite que todo el bastidor se abra para facilitar la instalación y el mantenimiento de sus equipos.

El bastidor de montaje en pared 8U ofrece un diseño de 4 columnas para un soporte adicional de su equipo, almacenando una capacidad máxima de peso de 63 kg (139 libras) con una profundidad máxima de montaje de 19.8 pulgadas. Construido en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para una mayor resistencia y durabilidad, el bastidor para servidores de montaje en pared con marco abierto permite el máximo flujo de aire, y se envía completo con todos los tornillos de bastidor y tuercas enjauladas necesarios para montar su equipo, ahorrando el gasto de comprarlos por separado.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Perfecto para instalar conmutadores de red en sitios en donde no estorben, y en lo alto de una pared en una sucursal, almacén o supertienda
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de bastidores pequeños dispersos por toda la organización



• Instale componentes de transmisión o distribución de audio/video

Características

- RACK DE MONTAJE EN PARED DE 4 POSTES 8U CON BISAGRAS: profundidad máxima de montaje de 50.2 cm (19.8in) Perfecto para instalar conmutadores de red en donde no hagan estorbo(como en lo alto de una pared) en su almacén, oficina o sala de servidores
- DISEÑO OPTIMIZADO: Diseño abierto con bisagras que permite que todo el rack se abra para facilitar la instalación y el mantenimiento El flujo de aire sin obstrucciones ayuda a mantener sus equipos de datos / AV ventilados
- FABRICADO PARA DURAR: Ofrece un diseño de 4 postes para un soporte adicional de su equipo Construido en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para mayor resistencia y durabilidad con una capacidad máxima de peso de 63kg
- TOTALMENTE ENSAMBLADO: El rack abisagrado para servidores se envía totalmente montado con todos los tornillos y tuercas jaula necesarios para montar su equipo El rack abisagrado para datos cumple las normas EIA/ECA-310-E
- LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE TI: Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este rack de red mural 8U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Montaje en Pared	Sí
	Tipo de rack	4 postes
	Tipo de Marco	Rack Abierto
	Altura U	8U
	Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado
		Montaje en Pared
	Perfil para carriles de montaje	En L
	Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)





Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento Capacidad de Carga 139.7 lb [63.4 kg] Características **Físicas** Color Negro Material de Fabricación Acero Medidas del Producto Longitud del Producto 23.7 in [60.2 cm] Ancho del Producto 21.9 in [55.5 cm] Altura del Producto 19.2 in [48.8 cm] Peso del Producto 44.2 lb [20.0 kg] Profundidad Máxima de 19.8 in [50.2 cm] Montaje Información de la Caja Sin Armar (Requiere No

Ensamblaje)

Longitud de la Caja

28.7 in [73.0 cm]

Ancho de la Caja

26.4 in [67.0 cm]

Altura de la Caja

23.6 in [60.0 cm]

Peso (de la Caja) del

Envío

51.0 lb [23.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Rack de Montaje en Pared con Bisagras

24 - Tornillos #10-32 para Panel

24 - Tuercas Jaula #10-32

1 - Guía Rápida de Inicio



Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

st La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.