

4 Post 8U Scharnierend Wall-Mount Server Rack, 19" Open Frame Network Rack, 50cm Montage Diepte, Swing Out Data Rack voor IT/AV/Patchpaneel/Computer

Productcode: RK819WALLOH



Met het RK819WALLOH 8U Scharnierend Wandmonteerbaar Open Frame serverrack kunt u uw (19 inch brede) servers, A/V- of netwerkapparatuur aan de muur bevestigen en dankzij het scharnierend rack ontwerp kan het hele frame worden geopend voor eenvoudige installatie en onderhoud van uw apparatuur.

Het 8U wandmonteerbaar rack heeft een 4 post ontwerp voor extra ondersteuning van je apparatuur, met een maximale draagvermogen van 63kg en een maximale inbouwdiepte van 50,2cm (19,8inch). Het wandmonteerbaar open frame serverrack is vervaardigd van hoogwaardig SPCC koudgewalst staal voor sterkte en duurzaamheid, en zorgt voor een maximale luchtstroom. Het rack wordt compleet geleverd met alle rackschroeven en kooimoeren die nodig zijn om je apparatuur te monteren, zodat je ze niet apart hoeft aan te schaffen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

- Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

Eigenschappen

- **4 POST 8U SCHARNIEREND WANDMONTEERBAAR RACK:** IT server rack met een maximale montagediepte van 50,2 cm is ideaal om netwerk switches te installeren op moeilijk bereikbare plaatsen (bv hoog aan de muur) in je magazijn, kantoor, serverruimte of winkel
- **OPTIMAAL ONTWERP:** Wandmonteerbaar Data Rack heeft een scharnierend open frame ontwerp waardoor het hele frame kan worden opgeklapt voor eenvoudige installatie en onderhoud; Onbelemmerde luchtstroom helpt je Data / AV / IT-apparatuur koel te houden
- **DUURZAAM GEBOUWD:** Het 8U wandmonteerbare netwerk rack is ontworpen met 4 stijlen voor extra ondersteuning van je apparatuur; Gemaakt van hoogwaardig SPCC koudgewalst staal voor sterkte en duurzaamheid met een maximaal draagvermogen van 63kg
- **VOLLEDIG GEMONTEERD:** Het scharnierende serverrack wordt volledig gemonteerd geleverd met alle rackschroeven en kooimoeren die nodig zijn om je apparatuur te monteren; Het scharnierend datarack is EIA/ECA-310-E compliant
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Dit wandmonteerbaar en scharnierend server rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	8U
Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 139.7 lb [63.4 kg]

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Product Measurements

Lengte product 23.7 in [60.2 cm]

Breedte product 21.9 in [55.5 cm]

Hoogte product 19.2 in [48.8 cm]

Gewicht product 44.2 lb [20.0 kg]

Maximale montagediepte 19.8 in [50.2 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist) Nee

Lengte Verpakking 28.7 in [73.0 cm]

Package Width 26.4 in [67.0 cm]

Package Height 23.6 in [60.0 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 51.0 lb [23.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - Scharnierend Rack Wandmontage
- 24 - Nr. 10-32 schroeven
- 24 - #10-32 UNF plaatmoeren
- 1 - Quick-Start Handleiding

Garantie bepalinge

n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.