

8HE 19 Zoll Vertikales Wand Serverschrank/Rack - Niedriges Profil (38cm) - 76,2cm tiefes, abschließbares Netzwerkschrank für Patch Panel/Switch/Router/IT/Daten - vormontiert

Produkt-ID: RK830WALVS



Dieser vertikale Server-Schrank mit 8 HE sorgt auf platzsparende Weise dafür, dass Netzwerk und Server-Geräte sicher bleiben. Mit einer Tiefe von 75 cm und einer Tragkraft von bis zu 90,7 kg wurde der Server Rack/Schrank für Ihre Bedürfnisse entwickelt. Er bietet auch eine zusätzliche 2-HE-Montagehalterung auf der Oberseite des Gehäuses, das Sie zum Montieren von Patchkabeln oder anderen schlanken Rack-Geräten verwenden können.

Schaffen Sie mehr Platz

Montieren Sie Ihre Geräte an der Wand, selbst wenn Sie nicht genug Platz für einen Rack oder Schrank in voller Größe haben. Dieser niedrige Server-Schrank ist ideal für begrenzte Platzverhältnisse geeignet, wie z. B. im Büro. Der Schrank spart Platz, indem er nur minimal aus der Wand ragt und die Länge Ihrer Geräte vertikal aufnimmt. Dadurch verringert sich der horizontale Platzbedarf Ihrer Geräte, während immer noch viel Platz für Ihre Server, Patchpanels und Switches vorhanden ist.

Bewahren Sie Ihre Geräte kühl und sicher auf

Damit Ihre Geräte sicher aufbewahrt werden können, verfügt der vertikale Server-Schrank/das Netzwerk-Rack über ein robustes Metalldesign sowie ein Schloss an der Tür und am Zugangsdeckel. Er wird auch belüftet und bietet passive Kühlung, damit Ihre Geräte bei geeigneten Temperaturen laufen.

Einfacher, problemloser Einbau

Das Server-Rack ist vollständig zusammengebaut und enthält alle erforderliche Hardware, um Geräte zu einzurichten. Das sorgt für eine schnelle und einfache Installation. Die Montagelöcher sind im Abstand von 40 cm zueinander angeordnet und ermöglichen dadurch eine Montage an fast jeder Wand, basierend auf dem üblichen Abstand von Leichtbauwandrahmen in Nordamerika.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Befestigen Sie Server und Telekommunikationsgeräte sicher und bündig an der Wand
- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigniederlassungen, Lagerhäusern und Großmärkten
- Installieren Sie einen großen Server an einer beliebigen Stelle in einem Büro, ohne herkömmlichen Server-Raum, und schützen Sie sich gleichzeitig vor unbefugtem Zugriff.
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe, die kleine, sichere Racklösungen im gesamten Unternehmen benötigen

## Merkmale

- VERTIKALE MONTAGE IHRES SERVERS: Dieser 8HE Serverschrank zur vertikalen Wandmontage zeichnet sich durch ein platzsparendes, flaches Design aus und bietet eine Einbautiefe von bis zu 76,2cm, während er nur 38,1cm aus der Wand herausragt
- INKLUSIVE ZUSÄTZLICHER 2HE MONTAGEPLATZ: Über den vertikalen Server Montageschienen stehen 2HE abgewinkelte horizontaler Montageplatz mit 2 Pfosten für Switches, Patch Panels und Router bis zu einer Tiefe von 11,9cm zur Verfügung
- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 8HE 19 Zoll Vertikales Wand Rack | Vormontiert | EIA/ECA-310-E | Rückseitige und untere Kabelführung | 90kg Tragkraft | Befestigungsschrauben Inkl. | Optional 2x 120mm Lüfter
- SICHERHEITSMERKMALE: Abschließbare Seitenteile mit 4 Schlüsseln für mehrere Sicherheitsstufen; Kabel können von der Wand in den Schrank geführt werden, ohne dass Kabel freiliegen, was zusätzliche Sicherheit bietet
- STARTECH.COM VORTEIL: Seit über 30 Jahren von Computerfachleuten bevorzugt; dieses vertikale, wandmontierte Netzwerk/Daten Rack wird von StarTech.com für 5 Jahren unterstützt, inklusive kostenloser technischer Unterstützung rund um die Uhr

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	8U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen  Verschließbare Klappe oben  Wird vollständig montiert geliefert  Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	C-Shape
Kühlungsoptionen	Zwei optionale Lüfter: 120 mm
Mounting Hole Types	Gewindebohrung
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

---

#### Leistung

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahl
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahl

---

#### Product Measurements

Interne Breite	25.3 in [64.2 cm]
Interne Tiefe	14.8 in [37.6 cm]
Produktlänge	15.0 in [38.1 cm]
Produktbreite	25.3 in [64.3 cm]

---

Produkthöhe	37.0 in [93.9 cm]
Produktgewicht	80.5 lb [36.5 kg]
Max. Montagetiefe	29.9 in [76 cm]

---

**Verpackungsinformationen**

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	18.5 in [47.0 cm]
Paketbreite	28.7 in [73.0 cm]
Pakethöhe	3.4 ft [1.0 m]
Versandgewicht (Verpackung)	84.0 lb [38.1 kg]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	1 - Wandmontage-Rack
	2 - Türschlüssel
	2 - Tasten auf der Vorderseite
	32 - 12-24 Schrauben
	32 - Kunststoffunterlegscheiben
	1 - Anleitung

**Garantieinformationen**

---

Warranty	5 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.