

## 8HE vertikaler Serverschrank - 76cm tief

Produkt-ID: RK830WALVS



Dieser vertikale Server-Schrank mit 8 HE sorgt auf platzsparende Weise dafür, dass Netzwerk und Server-Geräte sicher bleiben. Mit einer Tiefe von 75 cm und einer Tragkraft von bis zu 90,7 kg wurde der Server Rack/Schrank für Ihre Bedürfnisse entwickelt. Er bietet auch eine zusätzliche 2-HE-Montagehalterung auf der Oberseite des Gehäuses, das Sie zum Montieren von Patchkabeln oder anderen schlanken Rack-Geräten verwenden können.

### Schaffen Sie mehr Platz

Montieren Sie Ihre Geräte an der Wand, selbst wenn Sie nicht genug Platz für einen Rack oder Schrank in voller Größe haben. Dieser niedrige Server-Schrank ist ideal für begrenzte Platzverhältnisse geeignet, wie z. B. im Büro. Der Schrank spart Platz, indem er nur minimal aus der Wand ragt und die Länge Ihrer Geräte vertikal aufnimmt. Dadurch verringert sich der horizontale Platzbedarf Ihrer Geräte, während immer noch viel Platz für Ihre Server, Patchpanels und Switches vorhanden ist.

### Bewahren Sie Ihre Geräte kühl und sicher auf

Damit Ihre Geräte sicher aufbewahrt werden können, verfügt der vertikale Server-Schrank/das Netzwerk-Rack über ein robustes Metalldesign sowie ein Schloss an der Tür und am Zugangsdeckel. Er wird auch belüftet und bietet passive Kühlung, damit Ihre Geräte bei geeigneten Temperaturen laufen.

### Einfacher, problemloser Einbau

Das Server-Rack ist vollständig zusammengebaut und enthält alle erforderliche Hardware, um Geräte zu einrichten. Das sorgt für eine schnelle und einfache Installation. Die Montagelöcher sind im Abstand von 40 cm zueinander angeordnet und ermöglichen dadurch eine Montage an fast jeder Wand, basierend auf dem üblichen Abstand von Leichtbauwandrahmen in Nordamerika.

Der RK830WALVS wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Befestigen Sie Server und Telekommunikationsgeräte sicher und bündig an der Wand
- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigniederlassungen, Lagerhäusern und Großmärkten
- Installieren Sie einen großen Server an einer beliebigen Stelle in einem Büro, ohne herkömmlichen Server-Raum, und schützen Sie sich gleichzeitig vor unbefugtem Zugriff.
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe, die kleine, sichere Racklösungen im gesamten Unternehmen benötigen

### Merkmale

- Gesamtlastkapazität von 90,7 kg
- Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren Server vertikal an der Wand montieren
- Zusätzlich 2 HE Platz für Switches und Patchkabel
- Sicherheit für Ihre Geräte durch verschließbare Tür und Zugangsdeckel
- Vollständig zusammengebaut inklusive aller erforderlichen Hardware zur Geräteeinrichtung für einfache Installation

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	5 Years
n	
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	8U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
	Verschließbare Klappe oben

Wandaufhängung möglich

Wird vollständig montiert geliefert

Montageschienenprofil	C-Shape
Kühlungsoptionen	Zwei optionale Lüfter: 120 mm
Mounting Hole Types	Gewindebohrung
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

---

#### Leistung

Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
-----------------	------------------

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahl
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahl

---

#### Product Measurements

Interne Breite	25.3 in [64.2 cm]
Interne Tiefe	14.8 in [37.6 cm]
Produktlänge	15.1 in [38.3 cm]
Produktbreite	25.4 in [64.4 cm]
Produkthöhe	37.0 in [94.1 cm]
Produktgewicht	80.7 lb [36.5 kg]
Max. Montagetiefe	29.9 in [76 cm]

---

#### Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
--	------



Package Length	18.1 in [46 cm]
Package Width	28.3 in [72 cm]
Package Height	3.3 ft [1.0 m]
Versandgewicht (Verpackung)	86.2 lb [39 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Wandmontage-Rack
	Türschlüssel
	Tasten auf der Vorderseite
	12-24 Schrauben
	Kunststoffunterlegscheiben
	Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

