

Armario Rack de Servidores 8U de 19" para Montaje en Pared - de Perfil Bajo (38cm/15") - con Cierre, 76,2cm/30" de Profundidad y 2U para instalar Paneles de Conexiones

ID del Producto: RK830WALVS



Este armario 8U para servidores en instalación vertical ahorra espacio y mantiene seguros sus equipos de red y servidores. Con fondo de 76,2cm y capacidad de peso de 90,7kg, este armario/rack de servidores está diseñado para ajustarse a sus requisitos. También incluye un soporte de montaje 2U adicional, situado hacia la parte superior de la caja, el cual puede utilizar para instalar cables de red u otros equipos de poca profundidad para montaje en rack.

Ahorre espacio

Instale su equipo en una pared, incluso si no tiene suficiente espacio para un armario o un rack de tamaño grande. Este armario para servidores de perfil bajo resulta perfecto en áreas donde el espacio es limitado, como una oficina. El armario ahorra espacio, ya que se extiende mínimamente desde la pared y puede alojar toda la longitud de su equipo verticalmente. Esto reduce el espacio horizontal que ocupa su equipo y ofrece a la vez suficiente espacio para sus servidores, paneles de parcheo y conmutadores.

Mantenga su equipo seguro y con enfriamiento

Para mantener su equipo seguro, el rack para equipos de red/armario para servidores de montaje vertical tiene un resistente diseño metálico y cierre con candado tanto en la puerta, como el panel de acceso. También tiene aberturas para ventilación, lo cual aporta enfriamiento pasivo y ayuda a mantener su equipo en funcionamiento a temperaturas adecuadas.

Fácil y sencilla instalación

Este rack para servidores viene totalmente ensamblado de fábrica e incluye todo el hardware necesario para la instalación del equipo, a fin de facilitar la rápida instalación. Sus agujeros de montaje espaciados a 40,6cm entre sí, resulta ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared,

ya que se ajusta a los agujeros con taco de pared estándar.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Para empotrar equipos de telecomunicaciones y servidores de manera segura
- Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en una oficina, almacén o supermercado
- Instale un servidor grande en cualquier lugar de una oficina, sin que se requiera una sala de servidores, a la vez que mantiene el equipo protegido contra accesos no autorizados
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños y seguros distribuidos en toda la organización

Características

- **MONTE SUS SERVIDORES VERTICALMENTE:** Este armario rack para servidores de montaje vertical en pared cuenta con un diseño de bajo perfil que ahorra espacio y proporciona hasta 30" (76,2cm) de profundidad de montaje mientras sólo se extiende 15"(38,1cm) desde la pared
- **INCLUYE 2U EXTRA DE ESPACIO DE MONTAJE:** Se proporcionan 2U de espacio de montaje horizontal en ángulo de 2 columnas por encima de los carriles de montaje vertical para switches, paneles de conexión y routers de hasta 11,9cm de profundidad
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Armario vertical de 19" 8U para montaje en pared | Preensamblado | EIA/ECA-310-E | Enrutamiento de cableado trasero e inferior | Capacidad de peso de 90kg | Tornillos de montaje incluidos | Opción de 2 ventiladores de 120mm
- **MÚLTIPLES CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD:** Paneles laterales con cerradura y 4 llaves, para múltiples niveles de seguridad; el cableado puede introducirse en el armario desde la pared sin exponer los cables para mayor seguridad
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección de los profesionales de informática desde hace más de 30 años; este rack vertical de montaje en pared está respaldado durante 5 años por StarTech.com, e incluye soporte técnico gratuito 24/5 basado en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	8U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables Tapa superior con seguro Se envía totalmente ensamblado Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En C
Opciones de enfriamiento	Dos ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Agujero roscado
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	198.4 lb [90 kg]
--------------------	------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Acero
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero

Medidas del Producto

Ancho Interno	25.3 in [64.2 cm]
---------------	-------------------

Profundidad Interna	14.8 in [37.6 cm]
Longitud del Producto	15.0 in [38.1 cm]
Ancho del Producto	25.3 in [64.3 cm]
Altura del Producto	37.0 in [93.9 cm]
Peso del Producto	80.5 lb [36.5 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	29.9 in [76 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	18.5 in [47.0 cm]
Ancho de la Caja	28.7 in [73.0 cm]
Altura de la Caja	3.4 ft [1.0 m]
Peso (de la Caja) del Envío	84.0 lb [38.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - rack para montaje en pared
	2 - llaves de la puerta
	2 - llaves del panel frontal
	32 - tornillos 12-24
	32 - Arandelas de plástico
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.