

Armoire Rack 8U 19" à Montage Mural Vertical - Profil Bas (38,1cm) Profondeur de 76,2cm, Boîtier Réseau Verrouillable avec 2U pour Switch/Panneau de Brassage/Routeur Montage de l'Armoire IT/Données

Nº de produit: RK830WALVS



Cette armoire serveur verticale de 8 unités vous permet de gagner de la place tout en gardant vos équipements réseau et serveur en sécurité. Profonde de 76 cm et pouvant supporter jusqu'à 90,7 kg, l'armoire serveur est conçue pour répondre à vos besoins. Elle intègre également un support de fixation de 2 unités complémentaire positionné en haut du boîtier que vous pouvez utiliser pour monter des câbles patch ou tout autre équipement en rack peu profond.

Libérez de l'espace

Fixez votre équipement au mur, même si vous n'avez pas assez d'espace pour un rack ou une armoire de taille importante. Cette armoire serveur faible encombrement est idéale pour les zones où l'espace est limité, comme dans un bureau par exemple. L'armoire vous fait gagner de l'espace en étendant légèrement le mur et en contenant la longueur de votre équipement à la verticale. Cela permet de réduire la place occupée par rapport à un équipement à l'horizontal, tout en laissant suffisamment d'espace pour vos serveurs, panneaux de brassage et commutateurs.

Garantissez la sécurité et le refroidissement de votre équipement

Pour garder votre équipement en toute sécurité, l'armoire serveur/rack réseau est doté d'un design en métal solide et d'un verrou au niveau de la porte et du panneau d'accès. Il est également aéré, assurant un refroidissement passif pour vous aider à maintenir votre équipement à des températures appropriées.

Installation simplifiée

Le rack de serveur est livré entièrement assemblé et inclut tout le matériel nécessaire à une installation rapide et facile. Les trous de montage sont espacés de 40 cm. Il peut ainsi être installé à presque tous les murs grâce à l'espacement d'ancrage de cadre mural classique en Amérique du Nord.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Montez des serveurs et de l'équipement de télécommunication le long du mur
- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'un centre commercial de vente au détail
- Installez un grand serveur n'importe où dans un bureau sans salle de serveurs tout en interdisant les accès non autorisés
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, sécurisées, réparties dans toute l'organisation

Spécifications techniques

- MONTEZ VOS SERVEURS VERTICALEMENT : Cette armoire murale verticale 8U pour serveurs présente un profil bas qui permet de gagner de l'espace et offre une profondeur de montage de 76,2cm tout en ne dépassant que de 38,1cm du mur
- COMPREND UN ESPACE DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRE DE 2U : 2U d'espace de montage horizontal à 2 poteaux en angle sont fournis au-dessus des rails verticaux du serveur pour les switchs, les panneaux de raccordement et les routeurs d'une profondeur max de 11,9cm
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Boîtier mural vertical 8U 19" | Pré-assemblé | EIA/ECA-310-E | Acheminement des câbles par l'arrière et le bas | Capacité de poids de 90 kg | Vis de montage incluses. | Ventilateurs 2x 120mm en option
- MULTIPLES FONCTIONS DE SÉCURITÉ : Panneaux latéraux verrouillables avec 4 clés, pour des niveaux de sécurité multiples ; le câblage peut être acheminé dans l'armoire depuis le mur sans exposer les câbles, pour une sécurité supplémentaire
- AVANTAGE DE STARTECH.COM : Le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ce rack vertical mural pour réseau/données est garanti pendant 5 ans par StarTech.com, avec assistance technique gratuite en Amérique du Nord 24h/24 et 5j/7

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	8U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Capot supérieur verrouillable
	Livré complètement assemblé
	Fixation murale
Profil de rail de montage	C-Shape
Options de refroidissement	Deux ventilateurs en option : 120 mm
Mounting Hole Types	Orifice fileté
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de porte avant	Acier
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Type de panneau latéral	Acier

Product Measurements

Largeur interne	25.3 in [64.2 cm]
Profondeur interne	14.8 in [37.6 cm]

Longueur du produit	15.0 in [38.1 cm]
Largeur du produit	25.3 in [64.3 cm]
Hauteur du produit	37.0 in [93.9 cm]
Poids du produit	80.5 lb [36.5 kg]
Profondeur de montage maximal	29.9 in [76 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Longueur du Paquet	18.5 in [47.0 cm]
Largeur du Paquet	28.7 in [73.0 cm]
Hauteur du Paquet	3.4 ft [1.0 m]
Poids brut	84.0 lb [38.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Rack mural
	2 - Clés de porte
	2 - Clés pour panneaux frontal
	32 - Vis 12-24
	32 - Rondelles de plastique
	1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty	5 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis