

Armadio Rack 19" 8U Verticale, Server Rack a Profilo Basso (38 cm), Altezza 76 cm;
Rack di Rete con Serratura e ulteriori 2U per Switch/Router/Patch Panel - Assemblato

ID prodotto: RK830WALVS



Questo armadietto per server verticale 8U è la soluzione ideale per risparmiare spazio e proteggere le apparecchiature di rete e i server. Adatto a ogni esigenza, l'armadietto/rack per server è profondo 76,2 cm e supporta una capacità di carico fino a 90,7 kg. È inoltre dotato di una staffa di montaggio 2U supplementare, collocata nella parte superiore del box esterno, che può essere utilizzata per l'installazione di cavi patch o di altre apparecchiature poco profonde compatibili con il montaggio in rack.

Più spazio a disposizione

Una soluzione che consente di montare a parete le apparecchiature, anche se lo spazio disponibile non è sufficiente per un armadietto o un rack di dimensioni standard. Perfetto per gli ambienti in cui ogni centimetro è prezioso, come gli uffici, questo armadietto per server a basso profilo consente di risparmiare spazio, perché sporge pochissimo dalla parete e contiene tutte le apparecchiature in verticale, disposte nel senso della lunghezza. I dispositivi non ingombrano in orizzontale e resta molto spazio a disposizione per i server, i pannelli patch e gli switch.

Temperatura adeguata e sicurezza delle apparecchiature

Il rack per apparecchiature di rete/armadietto per server verticale è caratterizzato da una struttura in robusto acciaio e dalla presenza di una serratura sullo sportello e sul pannello di accesso, che garantiscono la protezione delle apparecchiature. La ventola favorisce il raffreddamento passivo dei dispositivi, che possono così funzionare a una temperatura ottimale.

Installazione facile e senza pensieri

Il rack per server è fornito già assemblato e include in dotazione tutti gli accessori necessari per una facile installazione delle apparecchiature. È dotato di fori posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri che lo rendono idoneo al montaggio su quasi ogni tipo di parete, in base alla comune

spaziatura dei montanti prevista in Nord America.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per montare in sicurezza attrezzature per server e telecomunicazioni a filo della parete
- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o un centro commerciale
- Consente di installare un server di grandi dimensioni in qualsiasi punto dell'ufficio, anche in assenza di una sala server standard, e lo protegge dagli accessi non autorizzati
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack protette di dimensioni ridotte posizionate in diversi punti all'interno dell'azienda

Caratteristiche

- **INSTALLA I SERVER IN VERTICALE:** Questo Server Rack 8U Verticale da parete dal Design a basso profilo salvaspazio può contenere apparecchiature fino a 76 cm di profondità, ed ha uno spessore di solo 38 cm
- **INCLUDE UN 2U EXTRA DI SPAZIO:** 2U aggiuntive a 2 montanti in orizzontale sopra le guide di montaggio verticali per Switch, Patch Panel e Router fino a 12cm di profondità
- **SPECIFICHE TECNICHE:** Armadio Rack 19" 8U Verticale a parete | Pre-assemblato | EIA/ECA-310-E | Passaggio cavi posteriore e inferiore | Capacità di peso di 90 kg | Viti di montaggio incluse. | 2 ventole da 120 mm opzionali
- **SICUREZZA:** Pannelli laterali con serratura a 4 chiavi, per più livelli di sicurezza; Il cablaggio può essere convogliato nell'armadio dalla parete evitando così di esporre i cavi all'esterno ed avere una maggiore sicurezza
- **LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA IT:** Progettato e costruito per i Professionisti IT, questo Armadio Rack Verticale è supportato per 5 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5

Hardware

Norme di garanzia

5 Years

Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	8U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Sportello superiore bloccabile Consegna con assemblaggio completo Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	C-Shape
Opzioni di raffreddamento	Due ventole opzionali: 120 mm
Mounting Hole Types	Foro filettato
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo sportello anteriore	Acciaio
Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Tipo pannello laterale	Acciaio

Product Measurements

Larghezza interna	25.3 in [64.2 cm]
Profondità interna	14.8 in [37.6 cm]
Lunghezza prodotto	15.0 in [38.1 cm]

Larghezza prodotto	25.3 in [64.3 cm]
Altezza prodotto	37.0 in [93.9 cm]
Peso prodotto	80.5 lb [36.5 kg]
Profondità di montaggio massima	29.9 in [76 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	18.5 in [47.0 cm]
Package Width	28.7 in [73.0 cm]
Package Height	3.4 ft [1.0 m]
Peso spedizione (confezione)	84.0 lb [38.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - rack montaggio a parete
	2 - chiavi porte
	2 - Tasti sul pannello anteriore
	32 - viti 12-24
	32 - Rondelle in plastica
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.