

8U verticale serverkast - 76,2 cm diep - wandmonteerbare server rack

Productcode: RK830WALVS



Deze 8U verticale serverkast is een ruimtebesparende manier om uw netwerk- en serverapparatuur te beveiligen. Dit server rack is 76,2 cm diep, heeft een maximale belasting van 90,7 kg en is ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Het heeft ook een extra 2U montagesteun die zich aan de bovenkant van de behuizing bevindt dat kan worden gebruikt voor de montage van netwerkkabels of andere minder diepe rackmonteerbare apparatuur.

Maak ruimte vrij

Monteer uw apparatuur aan de wand, zelfs als u onvoldoende ruimte hebt voor een volledige rack of kast. Deze compacte serverkast is perfect voor plaatsen met beperkte ruimte, zoals een kantoor. De kast bespaart ruimte door slechts minimaal van de wand uit te steken en uw apparatuur verticaal in de lengte op te bergen. Daardoor is horizontaal minder ruimte nodig voor uw apparatuur, terwijl er toch voldoende ruimte is voor uw servers, netwerkpanelen en switches.

Houd uw apparatuur koel en veilig

Om uw apparatuur te beveiligen, heeft de verticale serverkast/het netwerk rack een stevig metalen design en kan zowel de deur als het toegangspaneel worden afgesloten. Deze serverkast is ook geventileerd en biedt dus passieve koeling voor de beste bedrijfstemperaturen van uw apparatuur.

Eenvoudige, probleemloze installatie

Het server rack wordt volledig gemonteerd geleverd en bevat alle noodzakelijk bevestigingsmaterialen voor de apparatuur, waardoor een snelle en gemakkelijke installatie gegarandeerd is. Omdat de montagegaten 40,6 cm van elkaar zijn aangebracht, is deze kast geschikt voor montage op vrijwel elke wand, inclusief wanden met de Amerikaanse standaardafstand wandsteunbalken.

De RK830WALVS wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installeer servers en telecommunicatie-apparatuur veilig en vlak tegen de wand
- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.
- Installeer een grote server waar u wilt in een kantoor zonder een volledige serverruimte, en bescherm deze server tegen onbevoegde toegang
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine en veilige rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

Eigenschappen

- Maximale totale belasting 90,7 kg
- Bespaar ruimte door uw server verticaal aan de wand te monteren
- Extra 2U ruimte voor switches en netwerkkabels
- Beveilig uw apparatuur met een afsluitbare deur en toegangspaneel
- Wordt volledig gemonteerd geleverd met alle noodzakelijke bevestigingsmaterialen voor eenvoudig installatie van de apparatuur

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	8U
Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Afsluitbare bovenplaat
	wandmonteerbaar

Volledig gemonteerd geleverd

Montagerailprofiel	C-Shape
Koelopties	Twee optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Schroefdraadgat
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staal
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staal

Product Measurements

Interne breedte	25.3 in [64.2 cm]
Interne diepte	14.8 in [37.6 cm]
Lengte product	15.1 in [38.3 cm]
Breedte product	25.4 in [64.4 cm]
Hoogte product	37.0 in [94.1 cm]
Gewicht product	80.7 lb [36.5 kg]
Maximale montagediepte	29.9 in [76 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
--------------------------------	-----



Package Length	18.1 in [46 cm]
Package Width	28.3 in [72 cm]
Package Height	3.3 ft [1.0 m]
Verzendgewicht (verpakt)	86.2 lb [39 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	wandmonteerbaar rack
	sleutels deur
	sleutels frontpaneel
	12-24 schroeven
	Kunststof sluitringen
	handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

