

8U lodrätt serverskåp - 30-tum djupt

Produkt ID: RK830WALVS



Detta lodräta 8U-serverskåp besparar utrymme och håller samtidigt din nätverks- och serverutrustning säker. Med 30-tums djup och en viktkapacitet på upp till 90,7 kg är serverskåpet anpassat till dina behov. Det har också en extra 2U monteringsbygel i höljets överdel där du kan montera patchkablar eller annan rackmonterbar utrustning som inte är så djup.

Frigör utrymme

Väggmontera din utrustning även om du inte har tillräckligt med utrymme för ett fullstort rack eller skåp. Det här lågprofilsserverskåpet passar perfekt i begränsade utrymmen, till exempel i ett kontor. Skåpet sparar utrymme genom att endast stå ut en liten bit från väggen och förvarar din utrustning vertikalt. Detta gör att din utrustning tar upp mindre plats vågrätt sett medan du fortfarande har gott om plats för servrar, patchpaneler och switchar.

Håll din utrustning sval och säker

Det lodräta serverskåpet/nätverksrackets robusta metalldesign med lås på både dörren och åtkomstpanelen håller din utrustning säker. Samtidigt ger skåpets design passiv kylning för att din utrustning ska köra vid lämpliga temperaturer.

Lättinstallerat

Serverracket levereras färdigmonterat och innehåller all hårdvara du behöver för att installera din utrustning snabbt och enkelt. Monteringshålen är på 16 tum (40,6 cm) avstånd vilket gör att racket kan monteras på nästan vilken vägg som helst, baserat på nordamerikanska standardväggramar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Säker montering av servrar och telekommunikationsutrustning tätt intill väggen
- Perfekt för installation av nätverksväxlar där de inte sitter i vägen i avdelningskontor, lager eller storköp
- Installera en stor server var som helst i kontor utan särskilda serverrum samtidigt som du skyddar mot obehörig åtkomst
- Perfekt för små och medelstora företag som kräver små och säkra racklösningar utspridda över hela organisationen

Funktioner

- Total lastkapacitet 90,7 kg
- Spara utrymme genom att montera din utrustning lodrätt på väggen
- Extra 2U-utrymme för switchar och patchkablar
- Håll utrustningen säker med låsbar dörr och åtkomstpanel
- Levereras fullständigt med all nödvändig maskinvara för enkel installation av utrustning

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	8U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
	Låsbar topplucka
	Ships Fully Assembled

Kan monteras på väggen

Profil monteringsskenor C-Shape

Kylningsalternativ Två tillvalsfläktar: 120 mm

Mounting Hole Types Gångat hål

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Utseende

Färg Svart

Främre dörr Stål

Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr

Sidopaneler Stål

Product Measurements

Inre bredd 25.3 in [64.2 cm]

Inre djup 14.8 in [37.6 cm]

Produktlängd 15.0 in [38.1 cm]

Produktbredd 25.3 in [64.3 cm]

Produkthöjd 37.0 in [93.9 cm]

Produktvikt 80.5 lb [36.5 kg]

Maximalt monteringsdjup 29.9 in [76 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs) Nej

Paketets längd 18.5 in [47.0 cm]

Package Width 28.7 in [73.0 cm]

Paketets höjd	3.4 ft [1.0 m]
Fraktvikt (förpackning)	84.0 lb [38.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - väggmonteringsrack
	2 - dörrnycklar
	2 - tangenter på framsidan
	32 - 12-24 skruvar
	32 - plastbrickor
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.