

8HE Netzwerkschrank mit offenem Rahmen - 19" 2 Pfosten Freistehendes Tisch Rack für Computer, Server, AV, Medien, IT & Daten Geräte

Produkt-ID: RK8OD



Dieses 2-Pfosten-Desktop-Rack bietet 8 Rackeinheiten für die Montage kleinerer A/V- und IT-Geräte.

Mit diesem 2-Pfosten-Rack bauen Sie Geräte zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Racks ein. Das leichte Rack wurde nach EIA-310-Rack-Montage-Standards hergestellt und besteht aus Massivstahl. Dies garantiert den soliden und sicheren Einbau Ihrer unternehmenskritischen Geräte.

Das freistehende Rack mit offenem Rahmen spart Platz, da es nur eine geringe Stellfläche benötigt. Damit können Sie Ihre Einbaugeräte an jeder beliebigen Stelle in Ihrem Büro platzieren, z. B. auf Ihrem Schreibtisch. So haben Sie jeden Tag leichten Zugang zu Ihren Geräten.

Das 2-Pfosten-Rack ist einfach zu montieren und wird mit einer Packung von 20 M5-Schrauben und -Käfigmuttern geliefert.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Desktop-Montagelösung mit mehr Rackeinheiten sind, bietet StarTech.com auch ein <SDL>2-Pfosten-Desktop-Rack mit 12 Rackeinheiten</SDL>.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Sie KVMs und Computer-/Serversysteme ordentlich im Rack auf oder neben Ihrem

Schreibtisch

- Sparen Sie Platz in Ihrem SoHo (Small Office, Home Office)- oder Serverraum, indem Sie Ihre Geräte auf dem Schreibtisch oder einer anderen Fläche platzieren, sodass sie keine Stellfläche auf dem Boden beanspruchen

Merkmale

- **2-SÄULEN 8HE DESKTOP-SERVER-RACK:** Rack mit offenem Rahmen für 19" Rackmount-Netzwerk-/AV-/Medien- und IT-Geräte; ideal für die Verwendung auf einer Werkbank oder in kleinen Heim-/Büroräumen ohne spezielle Verkabelungsschränke
- **ENTWICKELT FÜR EINFACHEN ZUGANG:** Dieses freistehende Mini-Netzwerk-Rack hat eine Höhe von 41 cm (16,1 Zoll) und ein kompaktes Profil; Es ist ideal für Umgebungen, in denen ein häufiger Zugriff auf die Geräte von vorne und hinten erforderlich ist
- **TECHNISCHE DATEN:** 8HE Open Frame Rack; 19 Zoll breit; 2 Pfosten; EIA/ECA-310-E konform; Höheneinheiten (HE) markiert; 50kg Tragkraft; M5 Käfigmuttern und Schrauben enthalten.
- **EINFACHER VERSAND UND MONTAGE:** Kompaktes, flaches Verpackungsdesign um Schäden Vermeiden; schnelle und einfache Aufstellung auf Schreibtisch, Tisch oder Boden in Ihrem Zuhause/Büro; Lieferung mit Käfigmuttern und Schrauben für die Montage von Geräten
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser 2-Pfosten 8HE Desktop Rack Lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	8U
Besondere Funktionen	Einfache Montage
	U-Markierungen
Montageschienenprofil	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung	Weight Capacity	110.2 lb [50 kg]
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Baumaterial	Stahl
Product Measurements	Produktlänge	19.6 in [49.8 cm]
	Produktbreite	11.6 in [29.5 cm]
	Produkthöhe	16.1 in [40.9 cm]
	Produktgewicht	4.8 lb [2.2 kg]
	Max. Montagetiefe	11.4 in [29.0 cm]
Verpackungsinformationen	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
	Paketlänge	21.7 in [55.0 cm]
	Paketbreite	4.2 in [10.6 cm]
	Pakethöhe	4.9 in [12.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	5.3 lb [2.4 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - linke Grundhalterung
		1 - rechte Grundhalterung
		1 - Linke vertikale Schiene
		1 - Rechte vertikale Schiene
		1 - vordere Grundhalterung

4 - Gummifüße

8 - Montageschrauben

20 - M5-Schrauben

20 - M5-Käfigmuttern

1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.