

9HE Serverschrank zur Wandmontage - bis zu 48cm tief - mit Scharnier

Product ID: RK920WALM



Mit diesem 9HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-kompatiblen Geräte in einem sicheren Gehäuse an der Wand montieren. Das Gehäuse erlaubt die Anpassung der Montagetiefe von 5,08 bis 48,2 cm und ist eine robuste Aufbewahrungslösung für Ihre Rackgeräte.

Dieses Rack bietet mit 4-Pfosten-Montage Stabilität für Ihre schwersten Geräte und kann mit einer Gesamtkapazität von bis zu 90 kg mehr Gewicht pro HE als 2-Pfosten-Racks tragen.

Sparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Lagerung Ihrer Werkzeuge oder die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte schafft.

Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht die einfache Installation Ihrer Geräte und enthält außerdem alle Käfigmuttern und Montageschrauben. Das Rack enthält die Montage-Hardware, die Sie zum Einsetzen der Geräte in Ihr Rack benötigen. So sparen Sie Zeit, Kosten und Aufwand bei der Beschaffung von Montage-Hardware. Der 9HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbare und umdrehbare Vorderklappe und entfernbare Seitenpanele mit Schnellriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten.

Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.

Dieses Server-Rackgehäuse bietet eine massive Stahlkonstruktion mit versperrbaren Klappen an allen Zugriffsöffnungen. Für einen problemlosen Einbau von Geräten können die Montageschienen im Rack ausgetauscht werden, um rechteckige Löcher und Käfigmuttern oder Gewindeschienen zu verwenden.

Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack/-Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitze an den oberen und unteren Paneelen.

Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an

Leichtbauwänden befestigt werden können.

Der RK920WALM wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Montieren Sie Ihre Server und Netzwerkgeräte in Umgebungen mit begrenztem Platz wie Auslagen in Technikläden oder Reparaturcenter direkt an der Wand
- Montieren Sie das Rack in Ihrem Kleinbüro, in dem für ein Rack mit voller Größe kein Platz vorhanden ist
- Organisieren Sie die Verkabelung oder die Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verteilerschrank, Back-Office oder Ihren Zwischenverteilern

Features

- Sparen Sie Platz durch die Wandmontage Ihrer Server und Netzwerkgeräte
- Installieren Sie Ihre Geräte einfach mit der enthaltenen Montage-Hardware
- Sichern Sie Ihre geschäftskritischen Geräte mit einem versperrbaren Gehäuse
- Maximieren Sie die Kompatibilität, indem Sie die Montageschienen gegen Schienen mit eckigen Löchern für Käfigmuttern oder 12-24-Gewindelöcher tauschen
- 1HE-Regalboden und shelf und Klettverschluss-Kabelbinder enthalten

Hardware	Warranty	5 Years
	Wandmontierbar	Yes
	Rack-Typ	4-Post
	Rahmentyp	Enclosed Cabinet
	U-Höhe	9U
	Besondere Funktionen	Adjustable Mounting Rails
	Besondere Funktionen	Built-in Cable Management
	Besondere Funktionen	Grounding Lug(s)
	Besondere Funktionen	U-Markings
	Besondere Funktionen	Wall-Mountable with Rear Access Hinges
	Besondere Funktionen	Ships Fully Assembled

Montageschienenprofil	L-Shape
Kühlungsoptionen	Four Optional Fans: 120 mm
Mounting Hole Types	Square (For Cage Nut)
Mounting Hole Types	Threaded Hole
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung	Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
----------	-----------------	------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Enthält CABSHELFV1U und 2 Schlüsselpaare
----------------------------------	---------	--

Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Frontdoor-Typ	Steel Mesh
	Merkmale der Vorderklappe	Secure Key Lock with Reversible and Removable Front Door
		Steel Mesh
	Seitenblendentyp	Secure Key Lock with Removable Side Panels
Merkmale der Seitenwände		

Product Measurements	Interne Breite	23.7 in [6.0 cm]
	Interne Tiefe	21.5 in [5.5 cm]
	Produktlänge	21.7 in [5.5 cm]
	Produktbreite	23.7 in [6.0 cm]
	Produkthöhe	19.9 in [5.0 cm]
	Produktgewicht	46.4 lb [21.0 kg]
	Max. Montagetiefe	18.9 in [4.8 cm]
	Min. Montagetiefe	2.4 in [60 mm]

Verpackungsinformationen	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	No
	Package Length	25.0 in [6.4 cm]
		26.6 in [6.8 cm]
	Package Width	23.2 in [5.9 cm]
		48.6 lb [22.0 kg]
	Versandgewicht (Verpackung)	

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Gehäuse für die Wandmontage
t	Im Paket enthalten	1HE-Einschub
	Im Paket enthalten	Rolle von Klettverschluss-Befestiger
	Im Paket enthalten	12-24 Käfigmuttern
	Im Paket enthalten	12-24 Schrauben
	Im Paket enthalten	Türschlüssel
	Im Paket enthalten	Seitenwandschlüssel
	Im Paket enthalten	Anleitung

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

