

Armario Rack de Pared para Servidores 9U 19"4 Columnas y Estante 1U - Rack de Servidores de Montaje en Pared - Rack Ventilado para Equipo de Red

ID del Producto: RK920WALM



Este armario rack 9U para servidores o redes le permite montar su equipo compatible con EIA-310 en la pared, en un armario seguro. El armario cuenta con profundidad de montaje ajustable de 2 a 19in (5cm a 48cm) para proporcionar una solución de almacenamiento robusta para su equipo de montaje en bastidor.

Para proporcionar una estabilidad segura a sus equipos más pesados, este rack ofrece un montaje de 4 columnas, soportando una mayor capacidad de peso por U que los racks de 2 columnas y soportando una capacidad de carga total de hasta 90kg.

Ahorre un valioso espacio en el suelo, montando el armario en la pared. El diseño de montaje en pared hace que este armario sea la solución ideal para optimizar el almacenamiento de equipos en su aula, tienda minorista, sala de servidores u oficina. Este bastidor también incluye un estante 1U que le proporciona una superficie estable para almacenar sus herramientas colocando equipos que no se pueden montar en bastidor.

El rack de red de montaje en pared facilita la instalación de sus equipos, con tuercas enjauladas y tornillos de montaje incluidos. El rack incluye todo el hardware que necesita para montar su equipo en el rack, ahorrándole el tiempo, las molestias y el coste de buscar hardware de montaje. El armario de red 9U cuenta con una puerta frontal extraíble y reversible y paneles laterales extraíbles, cada uno con mecanismos de liberación rápida, para que pueda acceder fácilmente a su equipo. Además, cada puerta y panel de este rack cuenta con una cerradura independiente, lo que garantiza la seguridad de sus equipos.

Para una gestión de cables sin complicaciones, el rack incluye una bobina de 3 metros de bridas autoadherentes que facilitan mantener los cables ordenados uniéndolos entre sí o atándolos al rack. El tejido autoadherente se puede cortar a cualquier tamaño, lo que permite una solución envolvente para los cables de cualquier equipo de montaje en bastidor.

Este armario rack para servidores cuenta con una construcción de acero de alta resistencia, con puertas con cerradura en todas las entradas. Para facilitar la instalación de los equipos, los carriles de montaje del rack se pueden intercambiar para utilizarlos con orificios cuadrados y tuercas enjauladas, o con carriles roscados.

Para garantizar que sus equipos funcionen a una temperatura óptima, el rack para servidores favorece la refrigeración pasiva. Cuenta con puertas de malla y paneles superior e inferior ventilados para un máximo flujo de aire.

Para un montaje sencillo y robusto, los orificios de montaje del bastidor están colocados a una distancia de 16 pulgadas, por lo que puede fijarlo de forma segura a una pared utilizando montantes de pared.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale sus servidores y equipos de red a ras de la pared en zonas con espacio limitado, como tiendas de tecnología o centros de reparación
- Instale el rack en el entorno de su pequeña oficina, donde no cabe un rack de tamaño completo
- Organice el cableado o los equipos en su armario de red, armario de cableado, back office o IDF

Características

- **ARMARIO RACK 9U DE 4 COLUMNAS:** Su profundidad de montaje ajustable (6-48 cm) es ideal para instalar commutadores de red, paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack en su almacén, hogar/oficina, almacén o sala de servidores
- **FÁCIL ACCESO:** Presenta un diseño de rack cerrado y con cerradura con fácil acceso a la parte posterior de los dispositivos montados - Armario para servidores pequeño con cerradura, puerta frontal reversible y paneles laterales desmontables
- **FABRICADO PARA DURAR:** Ofrece un diseño de 4 columnas para un soporte adicional de su equipo - Construido en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para una mayor resistencia y durabilidad con una capacidad de peso máxima de 90kg
- **TOTALMENTE MONTADO:** El armario de red abisagrado se envía totalmente montado con todos los tornillos y tuercas enjauladas necesarios para montar el equipo - Incluye un estante y una bobina de cinta de gancho y bucle - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E

- **DISEÑADO PARA LA REFRIGERACIÓN:** El rack informático ventilado tiene puertas frontales y paneles laterales de malla para proporcionar un flujo de aire fresco y admite la refrigeración activa con hasta cuatro ventiladores opcionales de 120 mm

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	9U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Gestor de cables integrado
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Se envía totalmente ensamblado
	Marcas de U
	Montable en pared con bisagras de acceso trasero
Perfil para carriles de montaje	En L
Opciones de enfriamiento	Cuatro ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada) Agujero roscado
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	198.4 lb [90 kg]
--------------------	------------------

Observaciones / Requisitos

Nota Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Malla de Acero
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.7 in [60.2 cm]
Profundidad Interna	21.5 in [54.7 cm]
Longitud del Producto	21.7 in [55.2 cm]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	19.9 in [50.5 cm]
Peso del Producto	46.3 lb [21.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	18.9 in [48 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	2.4 in [6 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	25.6 in [64.9 cm]
Ancho de la Caja	27.8 in [70.6 cm]
Altura de la Caja	23.5 in [59.7 cm]
Peso (de la Caja) del	52.0 lb [23.6 kg]

Envío

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - caja-para-montaje-en-pared
	1 - bandeja 1U
	1 - rollo de anclajes de gancho y bucle
	36 - tuercas enjauladas 12-24
	36 - tornillos 12-24
	2 - llaves de la puerta
	2 - llaves para el panel lateral
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

