

4-Pfosten 9 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern für enge Räume in Büro/Heimbüro, kleines Rack für Netzwerk/AV/Daten/IT Geräte - TAA Konform

Produkt-ID: RK960CP



In diesem mobilen 9U-Server-Rack können Sie Server-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem stabilen mobilen Rack mit einer festen Tiefe von 23.4 Zoll (59,5cm) lagern. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dank integrierter Griffe und der vier Drehrollen lässt sich dieses mobile Rack ganz einfach im Serverraum, Büro oder Studio bewegen. Dank der höheren Mobilität ist dieser Schrank die ideale Lösung für Telekommunikations-Racks, die mit verschiedenen Geräten am Arbeitsplatz kommunizieren müssen.

Der Server-Rack ist mit stabilen Montageschienen als stabile Installationsplattform ausgestattet. Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack unterstützt eine statische Nutzlast von bis zu 135kg und entspricht verschiedenen Rack-Standards (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) und ist somit dank seiner universellen Bauweise mit den meisten Rack-Geräten kompatibel.

Sparen Sie Zeit und Aufwand dank eines Racks, das leicht zu montieren ist. Dank des einfachen Montagevorgangs in vier Schritten können Sie dieses mobile Rack in Minuten montieren.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Schaffen Sie ein mobiles Videobearbeitungs- und Produktions-Rack, mit dessen Hilfe Sie Ihr Studio zu den verschiedenen Geräten transportieren können
- Lagern Sie dieses mobile Rack unter einem Tisch oder einer Bank in kleinen Büros oder Arbeitsplätzen
- Montieren Sie Geräte in Technologiegeschäften und Reparaturzentren, wo Sicherheit benötigt wird

## Merkmale

- **MAXIMALE MOBILITÄT:** Mit eingebauten Griffen und vier schwenkbaren Rollen ist dieses mobile AV/Daten Rack ideal für Geräte, die mit anderen Geräten im Arbeitsbereich verbunden werden müssen; Ideal für Geräte-/Serverschränke oder enge Haus-/Büroräume
- **EINFACHE MONTAGE:** Mobiles Netzwerk Rack mit leicht verständlicher Montageanleitung und Online-Video; Kompakte flache Verpackung um Beschädigungen zu Vermeiden; nur 47,7 cm hoch(ohne Rollen) oder 56,2 cm mit Rollen, EIA/ECA-310-E Konform
- **ROBUSTES DESIGN:** Das Serverraum-Rack verfügt über Schwerlast-Montageschienen, um eine stabile Installationsplattform zu bieten; dieses 4-Pfosten Rack bietet eine Tragkraft von bis zu 100kg (rollend) oder 135kg (stationär), Max. Einbautiefe 59,5cm (23.4")
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Das Mobile Rack enthält Käfigmuttern und Schrauben zur Befestigung der Geräte, leicht ablesbare Markierungen für Höheneinheiten (HE) und das erforderliche Montagewerkzeug
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser Serverrack für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	9U
Besondere Funktionen	Laufrollen (im Lieferumfang enthalten) Einfache Montage

U-Markierungen

Montageschienenprofil L-Shape

Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)

Industrienormen EIA/ECA-310-E

---

Leistung

Weight Capacity 297.7 lb [135 kg]  
(Stationary)

Weight Capacity for  
Racks (Rolling) 220.5 lb [100 kg]

---

Spezielle  
Hinweise/Anforder  
ungen

Hinweis Dynamische Tragkraft 100,00 kg

Statische Tragkraft 135.00 kg

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe Schwarz

---

Product  
Measurements

Produktlänge 23.8 in [60.5 cm]

Produktbreite 20.5 in [52.0 cm]

Produkthöhe 19.1 in [48.4 cm]

Produktgewicht 53.1 lb [24.1 kg]

Max. Montagetiefe 23.4 in [59.5 cm]

Höhe mit Rollen 22.4 in [56.9 cm]

---

Verpackungsinform  
ationen

Flache Verpackung  
(Montage erforderlich) Ja

Paketlänge 33.0 in [83.7 cm]

Paketbreite 28.7 in [72.9 cm]

Pakethöhe 6.3 in [16.0 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 62.8 lb [28.5 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- 2 - Seitenplatte mit Griffen
- 1 - Deckplatte
- 1 - Bodenplatte
- 8 - Eckkappen, Kunststoff
- 32 - Phillips-Flachkopfschrauben, M5 (10 mm)
- 24 - Phillips-Flachkopfschrauben, M3 (8 mm)
- 2 - Rolle, 63,5 mm
- 2 - Bremsrolle, 63,5 mm
- 16 - Klammerschrauben, M5 (15 mm)
- 50 - Plattenschrauben, M5 (12 mm)
- 50 - M5-Käfigmuttern
- 1 - Einbauwerkzeug für Käfigmuttern
- 1 - Phillips-Schraubendreher
- 1 - Phillips-Bit
- 1 - Anleitung

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty 2 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.