

## Draagbare server rack met handvaten - rolbare serverkast - 9U

Productcode: RK960CP



Met dit 9U draagbare server rack kunt u uw server-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur opbergen in een stevig mobile rack met een vaste diepte van 23 inch. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Met geïntegreerde handvaten en vier zwenkwielen kan dit rolbare rack eenvoudig in uw serverruimte, kantoor of studio worden verplaatst. De verhoogde mobiliteit maakt deze kast de ideale oplossing voor telecommunicatie racks die de interface moeten bewerkstelligen met verschillende apparaten in uw werkomgeving.

Deze serverkast is voorzien van robuuste montagerails voor een stabiel installatieplatform. Dit duurzame rack met 4 stijlen heeft een maximale statische belastbaarheid van 99,8 kg en voldoet aan diverse industriële rack normen (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) voor een universeel design dat geschikt is voor de meeste rackapparatuur.

Bespaar tijd en problemen met een rack dat eenvoudig in elkaar gezet worden. Met de eenvoudige 4-staps montage procedure kunt u dit draagbare rack in enkele minuten monteren.

De RK960CP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Maak een draagbaar videobewerkings- en productierack dat u in uw studio kunt verplaatsen voor de

interface met verschillende apparaten

- Berg dit mobile rack op onder een tafel of bank in kleine kantoren of werkrumtes
- Monteer apparatuur in technologie- en reparatie-centra, waar beveiliging vereist is

## Eigenschappen

- Maximale mobiliteit met geïntegreerde handvaten en vier zwenkwielen
- 9U design met gesloten frame
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- montagediepte 23 inch
- Maximale statische belastbaarheid van 99,8 kg
- Eenvoudig te monteren met eenvoudige 4-stapsmontage

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	9U
Speciale functies	Zwenkwielen (meegeleverd)
	Eenvoudig monteerbaar
	U-markeringen
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

---

### Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	220.6 lb [99.8 kg]
------------------------------	--------------------

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

---

Product Measurements

Lengte product	23.6 in [60 cm]
Breedte product	20.3 in [51.5 cm]
Hoogte product	18.8 in [47.7 cm]
Gewicht product	53.2 lb [24.1 kg]
Maximale montagediepte	23.4 in [59.5 cm]
Hoogte met wielen	22.1 in [56.2 cm]

---

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	33.0 in [83.8 cm]
Package Width	28.7 in [73 cm]
Package Height	5.8 in [14.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	61.5 lb [27.8 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	Zijpaneel met handvaten
	Bovenpaneel
	Onderpaneel
	Kunststof hoekdoppen
	M5 (10 mm) platte kruiskopschroef
	M3 (8 mm) platte kruiskopschroef



6 cm zwenkwiel

6 cm zwenkwiel met blokkering

M5 (15 mm) beugelschroef

M5 (12 mm) paneelschroef

M5 kooimoer

Kooimoergereedschap

Kruiskopschroevendraaier

Kruiskopschroef

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

