

Flyttbar serverhylla med handtag - 9U

Produkt ID: RK960CP



Denna 9U flyttbara serverhylla låter dig förvara din server-, nätverks- och telekommunikationsutrustning i en stabil och mobil hylla som har ett fast djup på 23 tum. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Med den inbyggda handtagen och de fyra snurrande hjulen är denna mobila hylla enkel att transportera runt serverrummet, kontoret eller studion. Skåpets ökade mobilitet gör det till den idealiska lösningen för telekommunikationshyllor som behöver interagera med olika utrustningar runt arbetsytan.

Serverhyllan har kraftiga monteringskenor för att garantera en stabil installationsplattform. Denna hållbara hylla med 4 stolpar har en statisk laddningskapacitet på upp till 99,8 kg och är kompatibelt med flera standarder för industrihyllor (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), för en universell design som är kompatibel med det mesta inom hyllutrustning.

Spara tid och bekymmer med en hylla som är lätt att sätta ihop. Med montering i fyra enkla steg tar det bara ett par minuter att sätta ihop denna flyttbara hylla.

RK960CP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Skapa en flyttbar redigerings- och produktionshylla som kan flyttas runt i studion för att interagera med olika utrustningar

- Förvara den mobila hyllan under ett bord eller en bänk i små kontor eller arbetsytor
- Montera utrustning i teknikbutiker och reparationscenter där säkerhet krävs

Funktioner

- Maximal flyttbarhet med inbyggda handtag och fyra snurrande hjul som medföljer
- 9U stängd ram-design
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Monteringsdjup 23 tum
- Stöder statisk belastning på 99,8 kg
- Lättmonterad med installation i fyra enkla steg

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	9U
Specialfunktioner	Hjul (medföljer) Enkel montering U-markeringar
Profil monteringsckenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	220.6 lb [99.8 kg]
------------------------------	--------------------



Utseende

	Färg	Svart
<hr/>		
Product Measurements		
	Produktlängd	23.6 in [60 cm]
	Produktbredd	20.3 in [51.5 cm]
	Produkt höjd	18.8 in [47.7 cm]
	Produktvikt	53.2 lb [24.1 kg]
	Maximalt monteringsdjup	23.4 in [59.5 cm]
	Höjd med hjul	22.1 in [56.2 cm]

Förpackning

	Platt paket (montering krävs)	Ja
	Package Length	33.0 in [83.8 cm]
	Package Width	28.7 in [73 cm]
	Package Height	5.8 in [14.7 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	61.5 lb [27.8 kg]

Vad det är i lådan

	Ingår i paketet	Sidopanel med handtag
		Överpanel
		Underpanel
		Hörnskydd i plast
		M5 (10 mm) skruv med krysspår och platt skalle
		M3 (8 mm) skruv med krysspår och platt skalle
		6 cm hjul
		6 cm bromshjul

M5 (15 mm) justerskruvarna

M5 (12 mm) panelskrub

M5 korgmutter

Verktyg för korgmutter

Stjärnskruvmejsel

Skruvmejselbit med spets med stjärnspår

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

