

2-Pfosten 9HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Kleines Belüftetes Rack-Gehäuse

Produkt-ID: RK9WALM



Mit diesem 9HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-kompatiblen Geräte an der Wand montieren. Das Gehäuse erlaubt die Anpassung der Montagetiefe von 15 bis 38,1 cm und kann eine Gesamtkapazität von bis zu 90 kg tragen.

Sparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Lagerung Ihrer Werkzeuge oder die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte schafft.

Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht die einfache Installation Ihrer Geräte und verfügt über 2-Pfosten-Montageschienen, sodass Sie je nach Bedarf mehr Platz im Vorder- oder Hinterteil des Gehäuses schaffen können.

Der 9HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbare und umdrehbare Vorderklappe und entfernbare Seitenpanele mit Schnellentriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten. Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage umfasst auch alle Käfigmuttern und Montageschrauben, die Sie zum Einsetzen der Geräte in Ihr Rack benötigen. So sparen Sie Zeit, Kosten und Aufwand bei der Beschaffung von Montage-Hardware.

Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.

Dieses Server-Rackgehäuse bietet eine massive Stahlkonstruktion mit versperrbaren Klappen an allen Zugriffsöffnungen. Für einen problemlosen Einbau von Geräten können die Montageschienen im Rack

ausgetauscht werden, um rechteckige Löcher und Käfigmuttern oder Gewindeschienen zu verwenden.

Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack/-Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitze an den oberen und unteren Panelen.

Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an Leichtbauwänden befestigt werden können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Sie Ihre Server und Netzwerkgeräte in Umgebungen mit begrenztem Platz wie Auslagen in Technikläden oder Reparaturcenter direkt an der Wand
- Montieren Sie das Rack es in Ihrem Kleinbüro, in dem für ein Rack mit voller Größe kein Platz vorhanden ist
- Organisieren Sie die Verkabelung oder die Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verteilerschrank, Back-Office oder Ihren Zwischenverteilern

Merkmale

- **2-PFOSTEN 9HE RACK-SCHRANK:** Wand Server-Rack mit einer maximalen Einbautiefe von 38cm (15") ist geeignet für die Installation von Netzwerk-Switches, Patch-Panele und anderen Rackmount-Geräten in Ihrem Lager, Zuhause/Büro, Ladenlokal oder Serverraum
- **EINFACHER ZUGANG:** Das wand Datenrack hat ein geschlossenes und abschließbares Design mit leichtem Zugriff auf die Rückseite der montierten Geräte; kleiner abschließbarer Serverschrank mit umkehrbarer und abnehmbarer Fronttür und abnehmbaren Seitenwänden
- **DAUERHAFTE KONSTRUKTION:** Der 9HE Wand Netzwerkschrank ist aus hochwertigem SPCC kaltgewalztem Stahl gefertigt, der für Stärke und Langlebigkeit sorgt und eine maximale Gewichtskapazität von 90kg aufweist
- **VOLLSTÄNDIG MONTIERT:** Der aufklappbare Netzwerkschrank wird komplett montiert mit allen Rack-Schrauben und Käfigmuttern geliefert, die Sie für die Montage Ihrer Geräte benötigen. Fachboden und Rolle Klettband inklusive, EIA/ECA-310-E-konform
- **FÜR KÜHLUNG KONZIPIERT:** Das belüftete IT-Rack-Gehäuse hat Fronttüren und Seitenwände aus Gitternetz, die für einen guten Luftstrom sorgen, und unterstützt die aktive Kühlung mit bis zu vier

optionalen 120mm Lüftern

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	9U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen
	Integrierte Kabelführung
	Erdungsöse(n)
	Wird vollständig montiert geliefert
	U-Markierungen
	Wandmontage mit Zugriff durch Scharniere auf der Rückseite
Montageschienenprofil	L-Shape
Kühlungsoptionen	Vier optionale Lüfter: 120 mm
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Gewindebohrung
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Enthält CABSHELFV1U und 2 Schlüsselpaare
---------	--

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahlgeflecht
Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden

Product Measurements

Interne Breite	23.4 in [59.4 cm]
Interne Tiefe	17.0 in [43.3 cm]
Produktlänge	17.7 in [45.0 cm]
Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöhe	19.8 in [50.4 cm]
Produktgewicht	39.0 lb [17.7 kg]
Max. Montagetiefe	14.6 in [37 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	20.7 in [52.7 cm]
Paketbreite	26.7 in [67.7 cm]
Pakethöhe	23.2 in [59.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	45.0 lb [20.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Gehäuse für die Wandmontage
	1 - 1HE-Einschub
	1 - Rolle von Klettverschluss-Befestiger

36 - 12-24 Käfigmuttern

36 - 12-24 Schrauben

2 - Türschlüssel

2 - Seitenwandschlüssel

1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.