

17" HD Rackmontage KVM Konsole

Produkt-ID: RKCOND17HD



Diese KVM-Konsole zur Rack-Montage mit zwei Schienen ermöglicht eine zentralisierte Steuerung Ihres einzelnen PCs bzw. einer Vielzahl an Servern und bietet Ihnen auch einfachen Zugriff auf und Transparenz für Ihr System, wenn es in einem Server-Rack bzw. -Schrank montiert ist.

Design mit zwei Schienen
Das Design der KVM-Konsole mit zwei Schienen maximiert den Platz in Rack-Schränken Ihres Rechenzentrums, indem der LCD-Monitor und die Tastatur/Maus unabhängig voneinander bewegt werden können. Sie können die Tastatur verstauen, während das Display aktiv bleibt, wodurch Sie Ihren Computer bequem durch geschlossene Glas- oder Gitterschranktüren überwachen können.

HD-LCD-Monitor
Die 1080p-KVM-Konsole ist ca. 43,9 cm groß und bietet LED-Hintergrundbeleuchtung für niedrigen Stromverbrauch. Sie unterstützt HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 und bietet schärfere Videos.

Digital- und Analogunterstützung
Ganz egal, ob Sie eine Multiport-KVM mit einem analogen Display oder eine Single-Port-KVM mit HD-Display betreiben - diese DVI/VGA-KVM-Konsole kann beide Signale unterstützen.

Einfache Einrichtung
Diese KVM-Konsole hat alles, was Sie zur Einrichtung brauchen:

1 Audiokabel
1 Satz KVM-Kabel (USB/VGA)
2 Montagehalterungen für die Rückseite
M5 Käfigmuttern und Schrauben

Sobald Ihre KVM-Konsole an Ihrem Rack montiert ist, können Sie über den USB-Anschluss an der Vorderseite ein beliebiges USB-kompatibles Peripheriegerät anschließen, wie z. B. einen Fingerabdruckscanner oder ein Mousethumb-Laufwerk.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an KVM-Konsolen, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Peripheriegeräte. Die KVM-Konsole mit zwei Schienen wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem

Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Große Serverfarmen
- Co-Location-Einrichtungen

Merkmale

- Bewegen Sie den im Rack montierten Monitor und die Tastatur/Maus dank des KVM-Konsolendesigns mit zwei Schienen unabhängig voneinander
- Die 1080p-KVM-Konsole unterstützt HD-Auflösungen bis zu 1920 x 1080
- Unterstützt sowohl digitale als auch analoge Verbindungen mit DVI- und VGA-Anschlüssen
- Einfache Einrichtung mit mitgelieferten Halterungen, Kabeln und Schrauben
- Schließen Sie einen Fingerabdruckscanner oder ein anderes Peripheriegerät an den USB-Anschluss auf der Vorderseite der KVM-Konsole an.

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
n	
U-Höhe	1U
Audio	Ja
Anzeigegröße	17.3"
Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
KVM-Ports	1
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DVI+VGA
Mehrfach-Monitor	1

Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Ja

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Ja
Hot-Key Selection	Ja
Max. Analogauflösungen	1920 x 1080 @ 60Hz
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1080 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1024×576 1152×648 1280×720 1366×768 1600×900 1920×1080
Bildschirmformat	16:9
Breitbild unterstützt	Ja
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	650:1
Helligkeit	250 cd/m ²
Farbtiefe	18-bit, 262,144 colors
Pixel Pitch-Unterstützung	0.199 x 0.199 mm
Blickwinkel	140° (H), 120° (V)
Allgemeine Spezifikationen	Keyboard Layout: US/NA - Standard English QWERTY Keyboard
MTBF	Ca. 44230 Std.

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
----------------------------	------------------------------------



		USB Type-A (4-polig) USB 2.0
		DVI-D (25-polig)
		3,5-mm-Stereo-Audio
Hostanschlüsse		VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		DVI-D (25-polig)
		USB Type-B (4 pin) USB 2.0
		3,5-mm-Stereo-Audio
<hr/>		
Software	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
<hr/>		
Anzeiger	LED-Anzeiger	Strom
		Num-Taste
		Feststelltaste
		Rollen-Taste
<hr/>		
Strom	Mit Stromadapter	International Power Cords
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1A
	Stromverbrauch	19.4W
<hr/>		
Umwelt	Betriebstemperatur	0~40 Celsius Degree
	Lagertemperatur	-20~60 Celsius Degree
	Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz



Gehäusotyp	Stahl
Kabellänge	USB and VGA Combo Cable 1.2M, 3.5in Audio cable 1.8M
Produktlänge	28.6 in [72.7 cm]
Produktbreite	18.9 in [48.0 cm]
Produkthöhe	1.7 in [44.0 mm]
Produktgewicht	26.5 lb [12.0 kg]
Max. Montagetiefe	39.4 in [100 cm]
Min. Montagetiefe	25.6 in [65.0 cm]

Verpackungs-
formationen

Package Length	32.0 in [81.3 cm]
Package Width	22.3 in [56.7 cm]
Package Height	4.3 in [10.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	41.7 lb [18.8 kg]

Verpackungs-
halt

Im Paket enthalten	Hintere Montagehalterungen
	Satz KVM-Kabel (USB/VGA)
	M5-Käfigmuttern
	M5-Schrauben
	Kurzanleitung
	LCD-Konsole
	Stromkabel (NA, JP, UK, EU, ANZ)
	Audiokabel
	Firmware-Update-Kabel



* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

