

Rack KVM Konsole - US Tastatur(QWERTY), Ein Port VGA KVM mit 17" LCD Monitor -
1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 50.000 MTBF

Produkt-ID: RKCONS1701



Diese Rack-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für einen einzelnen oder mehrere Server, die über einen separaten KVM-Switch verbunden sind (separat erhältlich). Die Rack-Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den Aufwand

Diese KVM-Konsole bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur (QWERTY) und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Überwachung ohne Kabelsalat

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie einen einzelnen oder mehrere Server auf einfache Weise bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die Konsole verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Mühevolle Integration in das System

Die Rack-Konsole verfügt über ein Single-Port-KVM-Modul, die eine direkte Verbindung zu einem Server ermöglicht. Das Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration der Konsole in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

Merkmale

- **FLEXIBLES DESIGN:** Diese Rack KVM Konsole arbeitet mit allen Marken und Modellen von KVM Switches, die VGA und USB Schnittstellen unterstützen, und lässt sich bei Nichtgebrauch bequem in das Server Rack einschieben
- **DIVERSE SCHNITTSTELLEN:** Rack Monitor mit 17" Active Matrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1HE Höhe | 99 Tasten US (QWERTY)Volltastatur mit numerischem Tastenblock + Trackpad | Unterstützt VGA und USB | Integriertes Netzteil
- **MAX HALTBARKEIT:** Dauerhaftes Design des Stahlgehäuses und Schienen, die häufigem Gebrauch standhalten, Schutzklasse für das Arbeiten in Umgebungen von 0 bis 40 Grad Celsius. C und eine MTBF von 50.000 Stunden
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese KVM Konsole für 2 Jahre unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).
- **KVM KOMBINATION:** Verfügbar mit integriertem 8 Port (RKCONS1708K) oder 16 Port (RKCONS1716K) KVM Switch oder ergänzt durch StarTech.com Enterprise KVM Switches: SV831DUSB, SV831DUSBK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBUK.

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

U-Höhe 1U

Schlüsselsperre Nein

Audio Nein

Anzeigegröße 17"

Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
KVM-Ports	1
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Ja

Leistung

IP-Steuerung	Nein
Max. Analogauflösungen	1280 x 1024
Unterstützte Auflösungen	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Bildschirmformat	5:4
Reaktionszeit	5ms
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit	250 cd/m²
Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
Blickwinkel	170° (H), 160° (V)
Max. Anzahl von Benutzern	1
MTBF	50.000 Stunden

Steckverbinder

Hostanschlüsse	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
----------------	--

Spezielle Hinweise/Anforder

ungen

Hinweis	Die minimale Einbautiefe dieser Rackmount-Konsole (17.7in / 45,0cm) ist geringer als die Länge der Konsole selbst (18.5in / 47.1cm). Bitte berücksichtigen Sie die Länge der Rackmount-Konsole, wenn Sie beurteilen, ob sie in Ihr Rack passt.
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Strom-/Status-LED
--------------	-----------------------

Strom

Stromversorgung	International Power Cords
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.5A
Stromverbrauch	13W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	10 % ~ 80 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Kabellänge	6ft
Produktlänge	18.5 in [47.1 cm]
Produktbreite	17.6 in [44.8 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.2 cm]
Produktgewicht	25.6 lb [11.6 kg]
Max. Montagetiefe	31.1 in [79 cm]
Min. Montagetiefe	17.7 in [45 cm]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	30.5 in [77.5 cm]
Paketbreite	24.4 in [62.0 cm]
Pakethöhe	7.5 in [19.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	38.6 lb [17.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM-Konsole
	1 - KVM-Kabel
	8 - M5-Käfigmuttern
	8 - M5-Schrauben
	5 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	2 - Montageschienen
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.