

Console KVM per Rack Server a 8 porte VGA 17" - 1U

ID prodotto: RKCONS1708K

Questa console KVM a 8 porte con montaggio a rack offre un controllo completo su mouse, monitor e tastiera di otto computer. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto può essere installata in uno spazio rack da 1U.

Massimo rendimento del budget IT con il minimo sforzo

Lo switch KVM a 8 porte offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotato di un display LCD in grado di supportare risoluzioni fino a 1280x1024.

Possibilità di monitorare i server in un ambiente ordinato

La console LCD con montaggio a rack può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di otto o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console KVM dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

Integrazione perfetta nel sistema

La console con montaggio a rack è caratterizzata da un modulo KVM a 8 porte, che consente il collegamento diretto ad altrettanti server. Se si desidera aumentare il numero dei server, è possibile collegare altri switch KVM in una configurazione a cascata (concatenazione). Il modulo KVM offre tutta la flessibilità necessaria per integrare la console nell'infrastruttura server esistente.

Il prodotto RKCONS1708K è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Caratteristiche

- Console LCD economica con montaggio a rack, che consente di risparmiare spazio e ridurre il disordine
- Design con montaggio a rack 1U che riduce il disordine nella sala server

- Integrazione intuitiva nel sistema con supporto diretto per un massimo di otto server
- Tastiera e touchpad integrati
- Risoluzione fino a 1280x1024

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Blocco a chiave	No
Audio	No
Dimensioni display	17in
Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
Porte KVM	8
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
Controllo IP	No
Risoluzioni analogiche massime	1280 x 1024
Risoluzioni supportate	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Proporzioni	5:4



Tempo di risposta	5ms
Rapporto contrasto	1000:1
Luminosità	250 cd/m ²
Profondità di colore	16,7 M di colori, 8 bit
Supporto Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Angolo di visualizzazione	170° (H), 160° (V)
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
MTBF	50.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Altre Interfacce	15 Pin High Density D-Sub

Note/requisiti speciali

Nota	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicatori

Indicatori LED	Green/Red - Online/Selected LED
----------------	---------------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	International Power Cords
Tensione ingresso	100 - 240 AC



Corrente ingresso	1.5A
Consumo energetico	17W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	10% - 80% umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza cavo	6 ft
Lunghezza prodotto	24.4 in [61.9 cm]
Larghezza prodotto	17.6 in [44.8 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [42.5 mm]
Peso prodotto	29.4 lb [13.3 kg]
Profondità di montaggio massima	35.4 in [90 cm]
Profondità di montaggio minima	22.0 in [56 cm]

Informazioni confezione

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.3 in [18.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	42.0 lb [19.0 kg]

Contenuto della



confezione

Incluso nella
confezione

Console KVM

guide di montaggio

Cavi KVM

Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)

guida di avvio rapido

Dadi ingabbiati M5

Viti M5

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

