

KVMコンソール／ラックマウント型／8ポート／17インチLCDモニター／1U／VGA／1280x1024／USB対応／MTBF 50000時間／ケーブル付属／OSD機能搭載／統合型KVMスイッチ／KVMコンソールドロワー

製品ID: RKCONS1708K



8ポートラックマウントKVMコンソール。8台のコンピュータのキーボード／モニター／マウスを完全に制御します。1Uのラックスペースに設置して使用する場所を取らないコンソール制御ソリューションです。

低コストで必須機能をすべてカバー

この8ポートKVMコンソールは、サーバーラーム管理の必須機能をすべて低コストで提供します。コンソールに搭載のフルキーボード(US配列<QWERTY>)とタッチパッドで直感的な制御ができ、LCDディスプレイは最大で1280x1024の解像度に対応します。

すっきり収納できる監視コンソール

このラックマウントLCDコンソールは、1Uのラックスペースから引き出して使用します。8台のサーバー、またはKVMスイッチを介してさらに多くのサーバーの監視と制御が簡単にできるようになっています。コンソールにはハンドルがついており、サーバーラックからの出し入れがやすく、作業エリアを片付いた状態に保ちます。

手間いらずのシステム統合

このラックコンソールは、8ポートKVMモジュールで直接8台のサーバーに接続できるようになっています。さらに、カスケード(デージーチェーン)構成で接続したKVMスイッチを介し、さらに多くのサーバーに接続することも可能です。フレキシブルなKVMモジュールで、既存のサーバーインフラにコンソールを簡単に統合できるソリューションです。

認証、レポート、互換性



用途

- ・シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます
- ・既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します

・キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理

製品の特長

・仕様: ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き8ポートVGA KVMスイッチ、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応

・セキュリティ対応業務用コンソール: ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン

・統合ソリューション: KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)

・堅牢設計: 頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD KVMドローワーと高耐久性レール。動作温度0度~40度、平均故障間隔50,000時間

・検証済みラックコンソール: OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
U高さ	1 U
キーロック	なし
オーディオ	なし
ディスプレイサイズ	17 インチ
パネルタイプ	アクティブマトリックスTFT液晶
KVM・ポート	8
PCインターフェース	USB
PCビデオタイプ	VGA
マルチモニター	1
ラック取り付け可能	あり
ケーブル同梱	あり
デジチェーン型	なし

性能

OSD &ホットキーサポート	あり
IPコントロール	なし
最大アナログ解像度	1280 x 1024

対応解像度	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
アスペクト比	5:4
応答時間	5ms
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m ²
色深度	8ビット(1670万色)
ピクセルピッチサポート	0.264 x 0.264 mm
視角	170° (H)、160° (V)
最大ユーザー数	1
ポート選択サポート	プッシュボタン、ホットキー、OSD(オンスクリーンディスプレイ)
MTBF	50,000時間

コネクタ

コンソールインターフェース	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
ホストコネクタ	8 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
その他のインターフェース	1 - 高密度D-Sub [15ピン]

特記 / 必要条件

注意	このラックマウントコンソールの最小取り付け奥行きは、コンソール本体の長さよりも短くなります。このラックマウントコンソールがご使用中のラックに収まるかどうか検討する際には、コンソール本体の長さを考慮してください。
----	---

インジケータ

LEDインジケータ	8 - 緑 / 赤 - オンライン / 選択LED
-----------	---------------------------

電源

電源	電源コード(インターナショナル)
入力電圧	100 - 240 VAC
入力電流	1.5A
消費電力(W)	17W

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)

湿度 10 ~ 80% RH

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
ケーブル長	6 ft
製品縦	62.3 cm [24.5 in]
製品横	48.0 cm [18.9 in]
製品高さ	42.0 cm [16.5 in]
製品重量	17.0 kg [37.5 lb]
最大取り付け深さ	90 cm [35.4 in]
最小取り付け深さ	56 cm [22.0 in]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	61.5 cm [24.2 in]
パッケージ横	78.5 cm [30.9 in]
パッケージ高さ	18.5 cm [7.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	19.7 kg [43.4 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - KVMコンソール
	8 - KVMケーブル
	8 - M5ケージナット
	8 - M5ネジ
	5 - 電源コード 北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド
	2 - マウントレール
	1 - クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。