

16 Port Rackmount KVM-Konsole mit 1,8 m Kabeln - Integrierter KVM-Switch mit 17 Zoll LCD-Monitor - Voll ausgestattete 1HE LCD KVM-Schublade- OSD KVM - Langlebige 50.000 MTBF - USB + VGA Unterstützung

Produkt-ID: RKCONS1716K



Diese 16-Port-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für 16 Computer. Die Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den Aufwand

Dieser 16-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die 1 HE-Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Überwachung ohne Kabelsalat

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise 16 Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Mühevolle Integration in das System

Das Rack-montierten LCD-Display verfügt über ein 16-Port-KVM-Modul, das eine direkte Verbindung zu 16 Servern ermöglicht. Sie können auch über eine Verbindung mit KVM-Switches in einer kaskadierten (in Reihe geschaltete) Konfiguration eine Verbindung zu weiteren Servern herstellen. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration der Konsole in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Das RKCONS1716K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Steuern Sie bis zu 16 Systeme direkt über die Konsole oder Dutzende über KVM angeschlossene Computer
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

Merkmale

- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: KVM-Konsole zur Rack-Montage, 17 Zoll Active Matrix TFT LCD Monitor, 1280 x 1024, 16 Port VGA-KVM-Switch mit 1,8 m Kabeln, Volltastatur mit 99 Tasten, Ziffernblock und Trackpad; unterstützt USB 2.0
- PROFESSIONELL UND SICHER: Anpassbare Kurzbefehle, Bildschirmanzeige, mehrstufige Benutzersicherheit, Benutzerzugriffsebenen/Portberechtigungen und automatischer Scan
- INTEGRIERTES DESIGN: Kombiniert eine KVM + Konsole mit integriertem Netzteil in eine Rack-Einheit und bietet so Platz für andere Geräte. Einbautiefe: 56 cm bis 90 cm (inkl. Montage-Hardware)
- ROBUST: Der LCD-KVM-Einschub besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion und einer robusten Schienenkonstruktion, die den häufigen Einsatz in Betriebsumgebungen von 0 °C bis 40 °C mit einer MTBF von 50000 Stunden unterstützt
- GETESTET UND BEWÄHRT: Diese betriebssystemunabhängige Rack-Konsole ist universell kompatibel mit führenden Servern und wird von StarTech.com mit einer 2-jährigen Garantie und kostenlosem lebenslangen mehrsprachigen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen angeboten

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

U-Höhe 1U

Schlüsselsperre Nein

Audio Nein

Anzeigegröße 17in



Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
KVM-Ports	16
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Ja
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Analogauflösungen	1280 x 1024
Unterstützte Auflösungen	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Bildschirmformat	5:4
Reaktionszeit	5ms
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit	250 cd/m ²
Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
Blickwinkel	170° (H), 160° (V)
Max. Anzahl von Benutzern	1



Portauswahlunterstützung Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)

MTBF 50.000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n) VGA (15-polig, High Density D-Sub)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Hostanschlüsse VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Andere Schnittstelle(n) 15 Pin High Density D-Sub

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Die minimale Einbautiefe dieser Konsole zur Rack-Montage ist kleiner als die Länge der Konsole selbst. Bitte berücksichtigen Sie die Länge der Konsole zur Rack-Montage, wenn Sie versuchen herauszufinden, ob sie in Ihr Rack passt.

Anzeiger

LED-Anzeiger Grün/Rot - online/ausgewählt; LED

Strom

Mit Stromadapter International Power Cords

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom 1.5A

Stromverbrauch 23W

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit 10 % ~ 80 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz



Gehäusotyp	Stahl
Kabellänge	6 ft
Produktlänge	22.9 in [58.1 cm]
Produktbreite	17.6 in [44.8 cm]
Produkthöhe	1.7 in [42.5 mm]
Produktgewicht	30.3 lb [13.7 kg]
Max. Montagetiefe	35.4 in [90 cm]
Min. Montagetiefe	22.0 in [56 cm]

Verpackungsinformationen

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.3 in [18.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	46.4 lb [21.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	KVM-Konsole
	1,8 m KVM-Kabel
	M5-Käfigmuttern
	M5-Schrauben
	Stromkabel (NA/JP, UK, EU, AU)
	Montageschienen
	Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

