

16 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA

Produkt-ID: RKCONS1716K



Diese 16-Port-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für 16 Computer. Die Konsole wird in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den Aufwand

Dieser 16-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die 1 HE-Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur (QWERTY) und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Überwachung ohne Kabelsalat

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise 16 Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Mühelose Integration in das System

Das Rack-montierten LCD-Display verfügt über ein 16-Port-KVM-Modul, das eine direkte Verbindung zu 16 Servern ermöglicht. Sie können auch über eine Verbindung mit KVM-Switches in einer kaskadierten (in Reihe geschaltete) Konfiguration eine Verbindung zu weiteren Servern herstellen. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration der Konsole in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Steuern Sie bis zu 16 Systeme direkt über die Konsole oder Dutzende über KVM angeschlossene Computer
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

Merkmale

- TECHNISCHE DATEN: Rack KVM Konsole, 17" Active Matrix TFT LCD Monitor, 1280 x 1024, 16 Port VGA KVM Switch mit 1,8 m Kabeln, 99 Tasten US Tastatur(QWERTY) + numerischer Tastenblock & Trackpad; Unterstützt USB 2.0
- PROFESSIONELL & SICHER: Einstellbare Hot-Keys, Bildschirmanzeige (OSD), mehrstufige Benutzersicherheit, Benutzerzugriffsebenen / Anschlussberechtigungen und automatischer Scan
- INTEGRIERTES DESIGN: Kombiniert ein KVM + Konsole mit integriertem Netzteil in 1HE Rack, was Platz für andere Geräte schafft. Montagetiefe: 56 cm bis 90 cm (inkl. Montagematerial)
- HEAVY DUTY: Die LCD KVM Schublade verfügt über eine dauerhafte Stahlkonstruktion und ein hochbelastbares Design der Schienen, das den häufigen Einsatz in Betriebsumgebungen von 0°C bis 40°C mit einer MTBF von 50.000 Stunden unterstützt
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese KVM Konsole für 2 Jahre unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

U-Höhe	1U
Schlüsselsperre	Nein
Audio	Nein
Anzeigegröße	17"

Blendedtyp	Active Matrix-TFT-LCD
KVM-Ports	16
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnelltastenunterstützung	Ja
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Analogauflösungen	1280 x 1024
Unterstützte Auflösungen	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Bildschirmformat	5:4
Reaktionszeit	5ms
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit	250 cd/m²
Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
Blickwinkel	170° (H), 160° (V)
Max. Anzahl von Benutzern	1

Portauswahlunterstützung Drucktaste, Schnelltasten und OSD (On Screen Display)

MTBF 50.000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) n)

2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Hostanschlüsse 16 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Andere Schnittstelle(n) 1 - 15 Pin High Density D-Sub

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Die minimale Einbautiefe dieser Konsole zur Rack-Montage ist kleiner als die Länge der Konsole selbst. Bitte berücksichtigen Sie die Länge der Konsole zur Rack-Montage, wenn Sie versuchen herauszufinden, ob sie in Ihr Rack passt.

Anzeiger

LED-Anzeiger 16 - Grün/Rot - online/ausgewählt; LED

Strom

Stromversorgung International Power Cords

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom 1.5A

Stromverbrauch 23W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit 10 % ~ 80 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetyp	Stahl
Kabellänge	6 ft
Produktlänge	22.9 in [58.1 cm]
Produktbreite	17.6 in [44.8 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.2 cm]
Produktgewicht	28.6 lb [13.0 kg]
Max. Montagetiefe	35.4 in [90 cm]
Min. Montagetiefe	22.0 in [56 cm]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	30.1 in [76.5 cm]
Paketbreite	24.2 in [61.5 cm]
Pakethöhe	7.3 in [18.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	46.5 lb [21.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM-Konsole
	16 - 1,8 m KVM-Kabel
	8 - M5-Käfigmuttern
	8 - M5-Schrauben
	5 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, AU)
	2 - Montageschienen
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

