

KVMコンソール／ラックマウント型／16ポート／17インチLCDモニター／1U／VGA／1280x1024／USB対応／MTBF 50000時間／ケーブル付属／OSD機能搭載／統合型KVMスイッチ／KVMコンソールドロワー

製品ID: RKCONS1716K



16ポートKVMコンソール。16台のコンピュータのキーボード／モニター／マウスを完全に制御します。1Uのラックスペースに設置して使用する場所を取らないコンソール制御ソリューションです。

#### この1U

ラックマウントKVMコンソールには、キーボード(US配列<QWERTY>)、直感的な操作が可能なタッチパッド、最大解像度1280x1024に対応する17インチLCDディスプレイを搭載しています。

この16ポートKVMコンソールには、セットアップに必要なものがすべて付属しています：

- ・ 16 VGA KVMケーブル
- ・ マウントレール
- ・ M5ネジナット & ねじ

このKVMモジュールは、16台のシステムまたはサーバーに直接アクセスでき、コンソールを既存のサーバーインフラに組み込む際に必要な柔軟性を提供します。

1台のサーバーまたはサーバーールーム全体に便利なラックマウント型のコントロールオプションを提供します。このKVMコンソールには、LCDディスプレイ、キーボード、トラックパッドが含まれ、そのすべてが1Uのラックスペースに収納することが可能です。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ 最大で16のシステム、または数十のKVM接続コンピュータをコンソールから直接制御

・キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理

## 製品の特長

・仕様: ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き16ポートVGA KVMスイッチ、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応

・セキュリティ対応業務用コンソール: ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン

・統合ソリューション: KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)

・堅牢設計: 頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD  
KVMドローと高耐久性レール。動作温度0度~40度、平均故障間隔50,000時間

・検証済みラックコンソール: OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供

---

### ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
U高さ	1 U
キーロック	なし
オーディオ	なし
ディスプレイサイズ	17 インチ
パネルタイプ	アクティブマトリックスTFT液晶
KVM・ポート	16
PCインターフェース	USB
PCビデオタイプ	VGA
マルチモニター	1
ラック取り付け可能	あり
ケーブル同梱	あり
デイズチェーン型	なし

---

### 性能

OSD &ホットキーサポート	あり
IPコントロール	なし
ホットキー選択	あり

最大アナログ解像度	1280 x 1024
対応解像度	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
アスペクト比	5:4
応答時間	5ms
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m <sup>2</sup>
色深度	8ビット(1670万色)
ピクセルピッチサポート	0.264 x 0.264 mm
視角	170° (H)、160° (V)
最大ユーザー数	1
ポート選択サポート	プッシュボタン、ホットキー、OSD(オンスクリーンディスプレイ)
MTBF	50,000時間

#### コネクタ

コンソールインターフェース	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
ホストコネクタ	16 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
その他のインターフェース	1 - 高密度D-Sub [15ピン]

#### 特記 / 必要条件

注意	このラックマウントコンソールの最小取り付け奥行きは、コンソール本体の長さよりも短くなります。このラックマウントコンソールがご使用中のラックに収まるかどうか検討する際には、コンソール本体の長さを考慮してください。
----	---

#### インジケータ

LEDインジケータ	16 - 緑 / 赤 - オンライン / 選択LED
-----------	----------------------------

#### 電源

電源	電源コード(インターナショナル)
入力電圧	100 - 240 VAC
入力電流	1.5A
消費電力(W)	23W

#### 環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)

湿度 10 ~ 80% RH

---

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
ケーブル長	6 ft
製品縦	58.1 cm [22.9 in]
製品横	44.8 cm [17.6 in]
製品高さ	4.2 cm [1.7 in]
製品重量	13.0 kg [28.6 lb]
最大取り付け深さ	90 cm [35.4 in]
最小取り付け深さ	56 cm [22.0 in]

---

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	62.5 cm [24.6 in]
パッケージ横	78.3 cm [30.8 in]
パッケージ高さ	19.3 cm [7.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	21.4 kg [47.1 lb]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - KVMコンソール
	16 - 1.8m KVMケーブル
	8 - M5ケーシナット
	8 - M5ネジ
	5 - 電源コード 北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド
	2 - マウントレール
	1 - クイックスタートガイド

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。