

1 HE KVM Konsole für Server Racks - 17,3in - 1080p HD

Produkt-ID: RKCONS17HD



Diese KVM-HD-Konsole zur Rack-Montage ermöglicht eine zentralisierte Steuerung Ihres einzelnen PCs bzw. einer Vielzahl an Servern und bietet Ihnen auch einfachen Zugriff auf und Transparenz für Ihr System, wenn es in einem Server-Rack bzw. -Schränk montiert ist. Die LCD-Konsole wird über einen separaten KVM-Schalter (separat erhältlich) mit Ihren Servern verbunden, findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt somit eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Der 1080p-Monitor der KVM-Konsole misst 17,3 Zoll und weist dank der LED-Hintergrundbeleuchtung einen geringen Stromverbrauch auf. Er unterstützt HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 und bietet schärfere Videos. Weiterhin bietet der Bildschirm dieser HD-Konsole Ihnen mehr Platz, sodass Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und so Ihre Produktivität steigern können.

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie einen einzelnen oder mehrere Server auf einfache Weise bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-KVM für die Rack-Montage verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Diese Single-Port-KVM-Konsole hat alles, was Sie zur Einrichtung brauchen:

- 1 Audiokabel
- 1 Satz KVM-Kabel (VGA)
- 2 hintere Montagehalterungen
- M5-Käfigmuttern und -Schrauben

Diese KVM-Konsole bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole besitzt eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für

intuitive Steuerung sowie ein HD-LCD-Display.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an KVM-Konsolen, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können - ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Peripheriegeräte. Die KVM-Konsole zur Rack-Montage wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks

Merkmale

- Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
- Gestochen scharfe Bildqualität und maximale Anzeigegröße mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 1080p
- Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
- Intuitive Systemintegration mit direkter Unterstützung für einen einzelnen Server oder KVM-Switch
- Touchpad und Tastatur integriert

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
U-Höhe	1U
Audio	Nein
Anzeigegröße	17.3"
Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
KVM-Ports	1
PC-Schnittstelle	USB

PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Ja

Leistung

IP-Steuerung	Nein
Max. Analogauflösungen	1920x1080
Unterstützte Auflösungen	Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
Bildschirmformat	16:9
Kontrastverhältnis	800:1
Helligkeit	300 cd/m ²
Farbtiefe	6-bit, 262144 colors
Pixel Pitch-Unterstützung	0.1989 x 0.1989 mm
Blickwinkel	170° (H), 170° (V)
Max. Anzahl von Benutzern	1
MTBF	50.000 Stunden

Steckverbinder

Hostanschlüsse	HD15 (15-polig, High Density D-Sub)
Andere Schnittstelle(n)	IEC 60320 C14 Strom

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
---------	--



Anzeiger

LED-Anzeiger	Strom-/Status-LED
--------------	-------------------

Strom

Mit Stromadapter	International Power Cords
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.5A
Stromverbrauch	13W

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	10 % ~ 80 % RH

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Kabellänge	1.8 m
Produktlänge	22.2 in [56.5 cm]
Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöhe	1.7 in [43.0 mm]
Produktgewicht	24.8 lb [11.2 kg]
Max. Montagetiefe	33.5 in [85 cm]
Min. Montagetiefe	20.1 in [51 cm]

Verpackungsinformationen

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.3 in [18.5 cm]



Versandgewicht
(Verpackung) 35.4 lb [16.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	KVM-Konsole
	KVM-Kabel
	M5-Käfigmuttern
	M5-Schrauben
	Stromkabel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	Kurzanleitung
	Montageschienen

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

