

1 HE Rackmount LCD Konsole - 17in Monitor - 1080p

Produkt-ID: RKCONS17HDEU



Diese 1U-LCD-Konsole ist eine platzsparende Lösung zum Verwalten und Überwachen von DVI- oder VGA-Servern und KVM-Switches von Ihrem Server-Rack.

Diese LCD-Konsole ist mit einem USB-Hub an der Vorderseite ausgestattet und ermöglicht Ihnen so Zugriff auf zwei USB 2.0-Anschlüsse zum Anschließen von externen Peripheriegeräten. Der USB-Hub erleichtert das Hinzufügen eines Flash-Laufwerks zum Installieren von Software auf Ihren Servern.

Anders als andere Rack-Konsolen unterstützt dieses vielseitige Gerät VGA- und DVI-Auflösungen bis zu 1920x1080, sodass ein gestochen scharfes HD-Bild gewährleistet ist. Dank dieser hochauflösenden Konsole haben Sie mehr Bildschirmplatz, sodass Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen können und so Ihre Produktivität erhöhen.

Die Rack-Konsole ist mit einem KVM-Modul mit einem Anschluss ausgestattet, sodass Sie sie direkt an einen Server oder mehrere KVM-Switches in einer Kaskadenkonfiguration (Reihenschaltung) anschließen können. Das KVM-Modul bietet die Vielseitigkeit, die Sie brauchen, um die Konsole ganz einfach in Ihre vorhandene Serverinfrastruktur zu integrieren.

Die RKCONS17HDEU wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie am USB-Hub an der Vorderseite ein Flash-Laufwerk an, um Software auf Ihren Servern zu installieren

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen PCs
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches
- Führen Sie auf dem integrierten 1080p-Display mehrere Anwendungen gleichzeitig aus

Merkmale

- Leichter Zugang zu Peripheriegeräten dank 2-Port-USB-Hub an der Vorderseite
- Maximaler Bildschirmplatz mit Unterstützung für High Definition-Auflösungen von bis zu 1080p
- Mühelose Systemintegration dank integriertem 1-Port-KVM-Modul
- 1U-Rackmontagebauweise
- Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und niedrigem Stromverbrauch
- Sicherheitsfunktionen sind u. a. Anschlusssperre und automatisches Scannen
- On-Screen-Display (OSD)-Steuerung und LED-Anzeigen für einfache Überwachung
- Integrierte USB A-Anschlüsse unterstützen kabellose Tastatur/Maus oder Tastatur-/Maus-Kombikits
- Integrierte Standard-US-Tastatur mit 106 Tasten und Touchpad
- Solide Stahlbauweise für maximale Strapazierbarkeit

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
U-Höhe	1U
Schlüsselsperre	Ja
Audio	Nein
Anzeigegröße	17in
Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
KVM-Ports	1

PC-Schnittstelle	USB und PS/2
PC-Videotyp	DVI+VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Ja

Leistung

IP-Steuerung	Nein
Unterstützte Auflösungen	Up to 1920 x 1080
Bildschirmformat	16:9
Reaktionszeit	2ms
Kontrastverhältnis	650:1
Helligkeit	300 cd/m ²
Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
Blickwinkel	140° (H), 120° (V)
Max. Anzahl von Benutzern	1
MTBF	50.000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	PS/2 (6-polig, Mini-DIN)
	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0



Andere Schnittstelle(n) USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Diese Konsole für die Rackmontage unterstützt nur DVI-D-Signalisierung (digital). Für optimale Ergebnisse wird die Verwendung von DVI-D-Kabeln bei allen Verbindungen empfohlen. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn Sie Hilfe bei der Identifizierung der richtigen Kabel benötigen.

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.7 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	4.17 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	23.35

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------



Gehäusotyp	Strapazierfähiger Stahl
Produktlänge	18.5 in [47.0 cm]
Produktbreite	17.3 in [44.0 cm]
Produkthöhe	1.7 in [44.0 mm]
Produktgewicht	20.5 lb [9.3 kg]
Max. Montagetiefe	39.4 in [100 cm]
Min. Montagetiefe	19.8 in [50.4 cm]

Verpackungsinformationen

Package Length	30.5 in [77.5 cm]
Package Width	22.4 in [56.8 cm]
Package Height	7.8 in [19.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	40.2 lb [18.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1U-Rack-Konsole
	Satz, Montageschienen
	Erweiterte Slotbleche
	Kurze Slotbleche
	Kurze-Slotblechbefestigungen
	Schlüssel
	1,8 m PS/2-VGA-KVM-Kabel
	1,8 m USB A-A-Kabel
	#6-32x6-Senkkopfschrauben
	M4x5-Schrauben
	Netzadapter

Netzkabel

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

