

Rack KVM Konsole - US Tastatur(QWERTY), Ein Port VGA KVM mit 19" LCD Monitor -
1HE LCD KVM Konsolenschublade mit Kabeln - USB Unterstützung - 50.000 MTBF

Produkt-ID: RKCONS1901



Diese Rack-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für einen einzelnen oder mehrere Server, die über einen separaten KVM-Switch verbunden sind (separat erhältlich). Die 19"-Konsole findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Diese KVM-Konsole bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur (QWERTY) und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Diese vielseitige LCD-Konsole verfügt über einen 19"-Bildschirm. Mit dem zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm können Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und Ihre Produktivität so erhöhen.

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie einen einzelnen oder mehrere Server auf einfache Weise bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Die Rack-Konsole verfügt über ein Single-Port-KVM-Modul, die eine direkte Verbindung zu einem Server ermöglicht. Das Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

Merkmale

- **FLEXIBLES DESIGN:** Diese Rack KVM Konsole arbeitet mit allen Marken und Modellen von KVM Switches, die VGA und USB Schnittstellen unterstützen, und lässt sich bei Nichtgebrauch bequem in das Server Rack einschieben
- **DIVERSE SCHNITTSTELLEN:** Rack Monitor mit 19" Active Matrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1HE Höhe | 99 Tasten US (QWERTY)Volltastatur mit numerischem Tastenblock + Trackpad | Unterstützt VGA und USB | Integriertes Netzteil
- **MAX HALTBARKEIT:** Dauerhaftes Design des Stahlgehäuses und Schienen, die häufigem Gebrauch standhalten, Schutzklasse für das Arbeiten in Umgebungen von 0 bis 40 Grad Celsius. C und eine MTBF von 50.000 Stunden
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese KVM Konsole für 2 Jahre unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).
- **KVM KOMBINATION:** Verfügbar mit integriertem 8 Port (RKCONS1908K) oder 16 Port (RKCONS1916K) KVM Switch oder ergänzt durch StarTech.com Enterprise KVM Switches: SV831DUSB, SV831DUSBK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBK.

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

U-Höhe 1U

Schlüsselsperre Nein

Audio Nein

Anzeigegröße 19"

Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
KVM-Ports	1
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Ja

Leistung

IP-Steuerung	Nein
Max. Analogauflösungen	1280 x 1024
Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 Lower resolutions are also supported
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit	250 cd/m²
Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
Max. Anzahl von Benutzern	1
MTBF	50.000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
---------------------------	--

Anzeiger

	LED-Anzeiger	1 - Strom-/Status-LED
Strom		
	Stromversorgung	International Power Cords
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Ausgangsspannung	100-200 AC
	Stromverbrauch	17W
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	10 % ~ 80 % RH
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl
	Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlänge	21.5 in [54.5 cm]
	Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]
	Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
	Produktgewicht	26.9 lb [12.2 kg]
	Max. Montagetiefe	30.7 in [78 cm]
	Min. Montagetiefe	19.7 in [50 cm]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	24.4 in [61.9 cm]
	Paketbreite	30.7 in [78.1 cm]

Pakethöhe	7.5 in [19.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	42.5 lb [19.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM-Konsole
	1 - 1,8m KVM-Kabel
	8 - M5-Käfigmuttern
	8 - M5-Schrauben
	5 - Regionale Stromkabel (NA/JP, UK, EU, AU)
	2 - Montageschienen (variable Länge)
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.