

1HE 19" Rackmount LCD Konsole - USB + PS/2

Produkt-ID: RKCONS1901EU



Die 1U-19-Zoll-Rackmontage-LCD-Konsole RKCONS1901EU bietet eine vollwertige Tastatur, Video und Maussteuerung und integriert sich sauber in nur 1U Rack-/Schrankplatz und somit vollständige KVM-Steuerung direkt von einem Server-Rack.

Wenn die strapazierfähige, kompakte 1U-Rackkonsole nicht verwendet wird, kann das Display wie bei einem Laptop heruntergeklappt und auf stabilen Montageschienen (im Lieferumfang) zurück in das Server-Rack geschoben werden. Die mitgelieferte Tastensperre bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene und trägt zur Reduzierung unbefugten Zugriffs auf die angeschlossenen Computer bei.

Für eine konsolidierte Steuerung von einem praktischen Ort aus kann die KVM-Rackkonsole an praktisch jeden KVM-Switch mit mehreren Anschlüssen angeschlossen werden, um mehrere Server/Computer zu steuern. Mit dieser skalierbaren KVM-Steuerlösung können Sie basierend auf Funktion und Budget festlegen, welche Art von KVM-Switch verwendet wird.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Zentrale Steuerung von Dutzenden von PCs und Servern bei Verwendung mit der optionalen KVM-Konsole
- Verbesserung der internen Platzeffizienz von vorhandenen Schränken
- Verwaltung von schrankmontierten Servern

Merkmale

- Helles 19-Zoll-Active Matrix-TFT-Display
- Unterstützung für VGA-Videoeingang
- Kompatibel mit USB- oder PS/2-PCs und KVMs
- Strapazierfähiges 1U-Rackmontagedesign
- OSD-Funktion (On Screen Display) für LCD-Display
- Sicherheitsfunktionen sind u. a. Anschlusssperre und automatisches Scannen

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schlüsselsperre	Ja
Audio	Nein
Anzeigegröße	19"
Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
KVM-Ports	1
PC-Schnittstelle	USB und PS/2
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Ja
IP-Steuerung	Nein
Max. Analogauflösungen	1280x1024(SXGA)@60Hz
Bildschirmformat	4:3
Reaktionszeit	5ms
Kontrastverhältnis	500:1
Helligkeit	250 cd/m ²
Farbtiefe	24-Bit, 16,7 Mio. Farben (Truecolor)
Pixel Pitch-Unterstützung	0.294 x 0.294 mm
Blickwinkel	176° (H), 170° (V)
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Schnellasten und OSD (On Screen Display)
MTBF	60.000 Stunden

Steckverbinder

Hostanschlüsse	2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN)
	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Strom

Stromversorgung	International Power Cords
Eingangsspannung	100 - 240 AC

Stromverbrauch 48

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz
Gehäusetyp Strapazierfähiger Stahl
Produktlänge 22.6 in [57.5 cm]
Produktbreite 18.9 in [48 cm]
Produkthöhe 1.8 in [4.5 cm]
Produktgewicht 30.2 lb [13.7 kg]
Max. Montagetiefe 31.5 in [80 cm]
Min. Montagetiefe 21.9 in [55.5 cm]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1
Paketlänge 22.4 in [56.8 cm]
Paketbreite 28.1 in [71.4 cm]
Pakethöhe 8.3 in [21 cm]
Versandgewicht (Verpackung) 43.0 lb [19.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten
1 - 1U-LCD-Rackkonsolenschub
1 - Montageschienen - Satz
1 - Konsolen-Kabelsatz
1 - Netzkabel

1 - Schlüsselset

1 - Montageschrauben-Set

1 - Benutzerhandbuch

1 - Anleitung auf CD

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.