

8 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA

Produkt-ID: RKCONS1908K



Diese KVM-Konsole für die Rackmontage bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für acht Computer. Die Rack-Konsole wird in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Dieser 8-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur (QWERTY) und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Diese vielseitige LCD-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen 19"-Bildschirm. Mit dem zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm können Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und Ihre Produktivität so erhöhen.

Die Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise acht Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die KVM-Konsole für die Rack-Montage verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Das Rackmount-LCD verfügt über ein 8-Port-KVM-Modul, mit dem Sie es direkt an acht Server anschließen können. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie benötigen, um die Konsole einfach in Ihre bestehende Server-Infrastruktur zu integrieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

Merkmale

- TECHNISCHE DATEN: Rack KVM Konsole, 19" Active Matrix TFT LCD Monitor, 1280 x 1024, 8 Port VGA KVM Switch mit 1,8 m Kabeln, 99 Tasten US Tastatur(QWERTY) + numerischer Tastenblock & Trackpad; Unterstützt USB 2.0
- PROFESSIONELL & SICHER: Einstellbare Hot-Keys, Bildschirmanzeige (OSD), mehrstufige Benutzersicherheit, Benutzerzugriffsebenen / Anschlussberechtigungen und automatischer Scan
- INTEGRIERTES DESIGN: Kombiniert ein KVM + Konsole mit integriertem Netzteil in 1HE Rack, was Platz für andere Geräte schafft. Montagetiefe: 60,5 cm bis 89 cm (inkl. Montagematerial)
- HEAVY DUTY: Die LCD KVM Schublade verfügt über eine dauerhafte Stahlkonstruktion und ein hochbelastbares Design der Schienen, das den häufigen Einsatz in Betriebsumgebungen von 0°C bis 40°C mit einer MTBF von 50.000 Stunden unterstützt
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese KVM Konsole für 2 Jahre unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

U-Höhe	1U
Schlüsselsperre	Nein
Audio	Nein
Anzeigegröße	19"
Blendedtyp	Active Matrix-TFT-LCD

KVM-Ports	8
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnelltastenunterstützung	Ja
IP-Steuerung	Nein
Max. Analogauflösungen	1280 x 1024
Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024

Lower resolutions are also supported

Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit	250 cd/m²
Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
Max. Anzahl von Benutzern	1
MTBF	50.000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

n)

Hostanschlüsse 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Andere Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Strom

Stromversorgung International Power Cords

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom 1.5A

Ausgangsspannung 100-200 AC

Stromverbrauch 21W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit 10 % ~ 80 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetyp Stahl

Produktlänge 25.3 in [64.3 cm]

Produktbreite 19.0 in [48.3 cm]

Produkthöhe 1.7 in [4.3 cm]

Produktgewicht 29.5 lb [13.4 kg]

Max. Montagetiefe 35.0 in [89 cm]

Min. Montagetiefe 23.8 in [60.5 cm]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	24.6 in [62.4 cm]
Paketbreite	30.5 in [77.5 cm]
Pakethöhe	7.4 in [18.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	44.9 lb [20.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Rack-Konsole
	8 - 1,8m KVM-Kabel
	8 - M5-Käfigmuttern
	8 - M5-Schrauben
	5 - Regionale Stromkabel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	4 - Montageschienen (variable Längen)
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

