

Consola KVM de 8 puertos para Montaje en Rack - Teclado QWERTY - con Cables de 1,8m - Conmutador KVM con Monitor LCD de 19" - Switch KVM LCD 1U OSD - 50.000 MTBF - USB + VGA

ID del Producto: RKCONS1908K



Esta consola KVM de montaje en rack proporciona un control completo de teclado, monitor y ratón para ocho ordenadores. La consola de montaje en bastidor se instala en un espacio de bastidor de 1U, ofreciendo una solución que ahorra espacio para un control completo de la consola.

Este conmutador KVM de 8 puertos proporciona todos los controles esenciales que necesitará para gestionar su sala de servidores a un bajo coste. La consola cuenta con un panel táctil integrado, un teclado (QWERTY) para un control intuitivo y una pantalla LCD que admite resoluciones de hasta 1280x1024.

Esta versátil consola LCD de montaje en rack tiene una pantalla de 19 pulgadas. El mayor espacio de pantalla le permite ejecutar varias aplicaciones en la misma pantalla, aumentando su productividad.

La consola se desliza desde 1U de espacio de rack, lo que le permite supervisar y controlar fácilmente ocho servidores e incluso más si se conecta a través de un conmutador KVM. La consola VGA de montaje en rack cuenta con un asa para deslizarla fácilmente dentro y fuera del rack del servidores, manteniendo su área organizada y libre de desorden.

La pantalla LCD de montaje en rack cuenta con un módulo KVM de 8 puertos, que le permite conectarla directamente a ocho servidores. El módulo KVM ofrece la flexibilidad que necesita para integrar fácilmente la consola en su infraestructura de servidores existente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

Características

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Consola KVM para rack, TFT de matriz activa de 19", 1280 x 1024, KVM VGA de 8 puertos con cables de 1,8m, teclado QWERTY completo de 99 teclas + teclado numérico y trackpad
- **PROFESIONAL Y SEGURO:** Teclas de acceso rápido configurables, visualización en pantalla (OSD), seguridad de usuario de varios niveles, niveles de acceso de usuario/permisos de puerto y scan automático
- **DISEÑO INTEGRADO:** Combina un KVM + una consola con una fuente de alimentación integrada en 1U de espacio. Profundidad de montaje: 60,5 cm [23,8"] a 89 cm [35"] (incluyendo accesorios de montaje)
- **DE GRAN RESISTENCIA:** El cajón KVM para LCD tiene una construcción de acero durable y un diseño de carril que soporta un uso frecuente en entornos operativos de 0C a 40C con un MTBF de 50.000 horas
- **PROBADO Y COMPROBADO:** Universalmente compatible con los principales servidores y está respaldada por una garantía de 2 años de StarTech.com y un soporte técnico multilingüe gratuito de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Sistema de Bloqueo	No
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	19"

Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 Lower resolutions are also supported
Relación de Contraste	1000:1
Brillo	250 cd/m²
Profundidad de Color	Colores de 8 bits, 16,7 M
Soporta Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Cantidad Máxima de Usuarios	1
MTBF	50.000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
--------------------------	--

Conectores del Host	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Otra(s) Interfaz(ces)	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	International Power Cords
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.5A
Tensión de Salida	100-200 AC
Consumo de Energía	21W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR de 10% a 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	25.3 in [64.3 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto	29.5 lb [13.4 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	35.0 in [89 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	23.8 in [60.5 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	24.6 in [62.4 cm]
Ancho de la Caja	30.5 in [77.5 cm]
Altura de la Caja	7.5 in [19.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	45.2 lb [20.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - consola para rack
	8 - Cables KVM de 1,8m
	8 - Tuercas Jaula M5
	8 - Tornillos M5
	5 - cables de alimentación por región (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	4 - carriles de montaje (longitud variable)
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.