

8-ports rackmonterad KVM-konsol med 1,8 m kablar - Integrerad KVM-switch med 19-tums LCD-skärm - 1U LCD KVM-låda - OSD KVM - Hållbar 50 000 MTBF - USB + VGA-support

Produkt ID: RKCONS1908K



Denna rackmonterade KVM-konsol ger dig total kontroll över tangentbord, skärm och mus för åtta datorer. Den rackmonterade konsolen tar bara upp 1U rackutrymme vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

Denna 8-portars KVM-brytare ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. Konsolen har inbyggt tangentbord (QWERTY) och en touchpad för intuitiv kontroll, samt LCD-display för bildupplösningar upp till 1280x1024.

Denna mångsidiga LCD-konsol har en 19-tums skärm. Den utökade skärmytan gör att du även kan köra flera appar på samma skärm för större effektivitet.

Konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan kontrollera åtta servrar, eller flera om du ansluter via en KVM-brytare. Den rackmonterade VGA-konsolens handtag gör det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket så att din arbetsyta alltid är städad och organiserad.

Rackkonsolen har en 8-portars KVM-modul för direkt anslutning till åtta servrar. KVM-modulen ger dig den flexibilitet du behöver för att enkelt integrera konsolen i din nuvarande serverstruktur.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anslutna datorer
- Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp
- Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

Funktioner

- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** Rackmonterad KVM-konsol, 19-tums Active Matrix TFT LCD-skärm, 1280 x 1024, 8-ports VGA KVM-switch med 1,8 m kablar, 99 tangenter fullstort tangentbord + numerisk knappsats och styrplatta; Stöder USB 2.0
- **PROFESSIONELL OCH SÄKER:** Anpassningsbara snabbtangenter, on-screen display (OSD), användarsäkerhet på multnivå, åtkomstnivåer för användare/portbehörigheter och automatisk skanning
- **INTEGRERAD DESIGN:** Kombinerar en KVM + konsol med integrerad strömförsörjning i ett 1U-rackutrymme vilket ger plats för annan utrustning. Monteringsdjup: 60,5 cm till 89 cm (inkl. monteringshårdvara)
- **KRAFTIG:** LCD KVM-lådan har en hållbar stålkonstruktion och kraftiga skenor som stöder frekvent användning i driftmiljöer från 0 C till 40 C med en MTBF på 50 000 timmar
- **TESTAD OCH PROVAD:** Denna OS-oberoende rackkonsol är universellt kompatibel med ledande servrar och stöds av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis teknisk support på flera språk dygnet runt under hela dess livslängd

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Nyckellås	Nej
Audio	Nej
Skärmstorlek	19"
Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
KVM-portar	8
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA

Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

IP-kontroll	Nej
Maximal analog upplösning	1280 x 1024
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 Lower resolutions are also supported
Kontrastförhållande	1000:1
Ljusstyrka	250 cd/m²
Färgdjup	8 bitar, 16,7 M färger
Pixelupplösningsstöd	0.264 x 0.264 mm
Maximalt antal användare	1
Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	8 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Värdkontakter	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Övriga gränssnitt	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Ström

Strömkälla	International Power Cords
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5A
Utspanning	100-200 AC
Strömförbrukning	21W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	10 ~ 80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	25.3 in [64.3 cm]
Produktbredd	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.3 cm]
Produktvikt	29.5 lb [13.4 kg]
Maximalt monteringsdjup	35.0 in [89 cm]
Minsta monteringsdjup	23.8 in [60.5 cm]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	24.6 in [62.4 cm]
Paketets bredd	30.5 in [77.5 cm]
Paketets höjd	7.5 in [19.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	45.2 lb [20.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - rackkonsol
	8 - 1,8 m KVM-kablar
	8 - M5 korgmuttrar
	8 - M5-skruvar
	5 - lokala strömkablar (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	4 - monteringsskenor (olika längder)
	1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.