

1 HE 16 Port KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Produkt-ID: RKCONS1916K



Diese 1-HE-16-Port-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für 16 Computer. Die Rack-Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Dieser 16-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Diese vielseitige LCD-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen 19"-Bildschirm. Mit dem zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm können Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und Ihre Produktivität maximieren.

Die Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise 16 Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Das Rack-montierten LCD-Display verfügt über ein 16-Port-KVM-Modul, das eine direkte Verbindung zu 16 Servern ermöglicht. Sie können auch über eine Verbindung mit KVM-Switches in einer kaskadierten (in Reihe geschaltete) Konfiguration eine Verbindung zu weiteren Servern herstellen. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration der Konsole in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Das RKCONS1916K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

Merkmale

- Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
- Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
- Intuitive Integration in das System mit direkter Unterstützung für bis zu 16 Server
- Touchpad und Tastatur integriert
- Auflösung von bis zu 1280 x 1024

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
U-Höhe	1U
Schlüsselsperre	Nein
Audio	Nein
Anzeigegröße	19in
Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
KVM-Ports	16
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Ja

Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

IP-Steuerung	Nein
Max. Analogauflösungen	1280 x 1024
Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 <i>Lower resolutions are also supported</i>
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit	250 cd/m ²
Farbtiefe	8-Bit, 16,7 Mio. Farben
Pixel Pitch-Unterstützung	0.264 x 0.264 mm
Max. Anzahl von Benutzern	1
MTBF	50.000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	VGA (15-polig, High Density D-Sub) VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Andere Schnittstelle(n)	VGA (15-polig, High Density D-Sub) USB Type-A (4-polig) USB 2.0



Strom

Mit Stromadapter	International Power Cords
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.5A
Stromverbrauch	23W

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	10 % ~ 80 % RH

Physische
Eigenschaften

Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	25.3 in [64.3 cm]
Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöhe	1.7 in [43.0 mm]
Produktgewicht	29.8 lb [13.5 kg]
Max. Montagetiefe	35.0 in [89 cm]
Min. Montagetiefe	23.8 in [60.5 cm]

Verpackungsinformationen

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.5 in [19.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	46.4 lb [21.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	KVM-Konsole
--------------------	-------------



1,8m KVM-Kabel

M5-Käfigmuttern

M5-Schrauben

Stromkabel (NA/JP, UK, EU, AU)

Montageschienen (variable Längen)

Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

