

## 3 m KVM Kabel für StarTech.com Rackmount Konsolen

Product ID: RKCONSUV10



Mit diesem 3 m langen USB-KVM-Kabel können Sie Ihren VGA- und USB-fähigen Server bequem über Ihre Rackmount-LCD-Konsole und das KVM-Switch-Kit von StarTech.com bedienen.

Diese KVM-Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind die einzigen Kabel, die für eine garantierte Kompatibilität mit der RKCONS-Serie von StarTech.com an Rackmount-Konsolen und KVM-Switches entwickelt wurden. Folgende Modelle von Rackmount-LCD-Konsolen werden unterstützt: [%product id="RKCONS1701" text="RKCONS1701"%], [%product id="RKCONS17HD" text="RKCONS17HD"%], [%product id="RKCONS1708K" text="RKCONS1708K"%], [%product id="RKCONS1716K" text="RKCONS1716K"%], [%product id="RKCONS1901" text="RKCONS1901"%], [%product id="RKCONS1908K" text="RKCONS1908K"%], [%product id="RKCONS1916K" text="RKCONS1916K"%].

Dieses KVM-Kabel wurde speziell für Rackmount-KVM- und Konsolenkits von StarTech.com entwickelt. Das USB- und VGA-KVM-Kabel ist mit einem einzigartigen Schema verdrahtet, das es einem einzelnen Anschluss auf dem KVM ermöglicht, sowohl VGA als auch USB auf Ihrem Server zu verbinden. Dieses platzsparende Design reduziert das Kabelgewirr in Ihrem Serverrack erheblich und sorgt für einen aufgeräumten, professionellen Serverraum.

Beim Anschluss an eine HD-Rackmount-Konsole unterstützt das 3 m lange KVM-Kabel HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 einschließlich 1080p, wobei die Qualität der Grafikkarte Ihres Servers erhalten bleibt, um jedes Detail in High Definition zu liefern.

Zur Unterstützung der Komplexität und Anforderungen Ihres Rechenzentrums ist dieses 3 m lange KVM-Kabel auch als [%product id="RKCONSUV6" text="1,8 m langes KVM-Kabel (RKCONSUV6)"%] und als [%product id="RKCONSUV15" text="4,8 m langes KVM-Kabel (RKCONSUV15)"%] erhältlich.

Das RKCONSUV10 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Verbinden Sie Server mit Ihrer Rackmount-KVM-Konsole von StarTech.com
- Halten Sie Ersatzkabel bereit, um eine kontinuierliche Kontrolle über Ihre geschäftskritischen Server zu gewährleisten

## Features

- Sorgen Sie für Ordnung in Ihrem Serverraum mit einem VGA- und USB-KVM-Kabel, das nur einen einzelnen Anschluss auf der KVM-Seite benötigt
- Gestochen scharfe Bildqualität mit einer Unterstützung von HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p
- Für variable Rackkonfigurationen, mit Kabeln in verschiedenen Längen

Hardware	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Steckverbinder	Steckverbinder A	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Steckverbinder B	VGA (14 pin, High Density D-Sub)
	Steckverbinder B	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
Physische Eigenschaften	Produktlänge	10.0 ft [3.0 m]
	Produktbreite	1.2 in [30.000 mm]
	Produkthöhe	0.6 in [15.000 mm]
	Produktgewicht	8.1 oz [230.000 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	0.4 in [10.000 mm]
	Package Height	7.9 in [2.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	8.3 oz [235.000 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	KVM-Kabel

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

