

パソコン自動切替器専用KVMケーブル 3m StarTech.comラックマウント対応KVMコンソールドロワー用

製品ID: RKCONSUV10



StarTech.com製ラックマウントLCDコンソール/KVMスイッチキット対応USB KVMケーブル(3m)。VGAおよびUSB対応のサーバー操作に便利なケーブルです。

このKVMケーブルシリーズは、複数のケーブル長に対応し、StarTech.com製RKCONSシリーズ(ラックマウント対応コンソールおよびKVMスイッチ)との動作互換性が保証されている唯一のケーブル製品です。対応するラックマウントLCDコンソールは以下の通りです: RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K。

このKVMケーブルは、StarTech.com製ラックマウントKVMおよびコンソールキットでの使用を想定し設計されています。KVMのコネクタ1個でサーバーのVGAとUSBの両方につながる省スペース設計により、サーバーラック内の混雑を解消します。すっきりと整理されたサーバールーム作りに役立ちます。

HD対応のコンソールに接続する場合、最大で1920x1200のHD解像度に対応します(1080pを含む)。サーバーのビデオカードの品質を保持し、細部まで鮮やかなHD映像を表示します。

3mケーブルのほか、1.8m KVMケーブル(RKCONSUV6)および4.8m KVMケーブル(RKCONSUV15)もご利用いただけます。データセンターでの多様なデマンドに合わせてケーブル長を選べるようになっています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・サーバーをStarTech.com製コンソールに接続
- ・基幹サーバーの動作を途絶させないようにスペアケーブルとして常備

製品の特長

- ・VGAとUSBを両方KVMサイドで1つのコネクタにつなげ、サーバーラームをすっきりと保つKVMケーブル
- ・1920x1200または1080pのHD解像度に対応。鮮明な画質を保持
- ・複数のケーブル長で利用可能。様々なラック構成に対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

コネクタ

コネクタA	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA(高密度D-Sub)[14ピン]

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	3.0 m [10.0 ft]
製品横	3.0 cm [1.2 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	307.0 g [10.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.5 cm [6.9 in]
パッケージ横	19.7 cm [7.8 in]
パッケージ高さ	4.6 cm [1.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	318.0 g [11.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - KVMケーブル
---------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。