

## 4,6 m KVM Kabel für StarTech.com Rackmount Konsolen

Produkt-ID: RKCONSUV15



Mit diesem 4,6 m langen USB-KVM-Kabel können Sie Ihren VGA- und USB-fähigen Server bequem über Ihre Rackmount-LCD-Konsole und das KVM-Switch-Kit von StarTech.com bedienen.

Diese KVM-Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind die einzigen Kabel, die für eine garantierte Kompatibilität mit der RKCONS-Serie von StarTech.com an Rackmount-Konsolen und KVM-Switches entwickelt wurden. Unterstützte Modelle von Rackmount-LCD-Konsolen sind: [%product id="RKCONS1701" text="RKCONS1701"%], [%product id="RKCONS17HD" text="RKCONS17HD"%], [%product id="RKCONS1708K" text="RKCONS1708K"%], [%product id="RKCONS1716K" text="RKCONS1716K"%], [%product id="RKCONS1901" text="RKCONS1901"%], [%product id="RKCONS1908K" text="RKCONS1908K"%], [%product id="RKCONS1916K" text="RKCONS1916K"%].

Dieses KVM-Kabel wurde speziell für Rackmount-KVM- und Konsolenkits von StarTech.com entwickelt. Das USB- und VGA-KVM-Kabel ist mit einem einzigartigen Schema verdrahtet, das es einem einzelnen Anschluss auf dem KVM ermöglicht, sowohl VGA als auch USB auf Ihrem Server zu verbinden. Dieses platzsparende Design reduziert das Kabelgewirr in Ihrem Server-Rack erheblich und sorgt für einen aufgeräumten, professionellen Serverraum.

Beim Anschluss an eine HD-Rackmount-Konsole unterstützt das 4,6 m lange KVM-Kabel HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 einschließlich 1080p, wobei die Qualität der Grafikkarte Ihres Servers erhalten bleibt, um jedes Detail in High Definition zu liefern.

In verschiedenen Längen erhältlich

Zur Unterstützung der Komplexität und Anforderungen Ihres Rechenzentrums ist dieses 4,6 m lange KVM-Kabel auch als [%product id="RKCONSUV6" text="1,8 Meter langes KVM-Kabel (RKCONSUV6)"] und als [%product id="RKCONSUV10" text="3 Meter langes KVM-Kabel (RKCONSUV10)"] erhältlich.

Das Modell RKCONSUV15 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Verbinden Sie Server mit Ihrer Rackmount-KVM-Konsole von StarTech.com
- Halten Sie Ersatzkabel bereit, um eine kontinuierliche Kontrolle über Ihre geschäftskritischen Server zu gewährleisten

### Merkmale

- Sorgen Sie mit einem VGA- und USB-KVM-Kabel, das auf der KVM-Seite zu einem einzigen Anschluss zusammengefasst ist, für einen aufgeräumten Serverraum
- Erhalten Sie gestochen scharfe Bildqualität mit Unterstützung für HD-Auflösungen bis zu 1920x1200 oder 1080p.
- Anpassung an variable Rack-Konfigurationen, wobei die Kabel in verschiedenen Längen erhältlich sind.

Hardware	Garantiebestimmung	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Steckverbinder	Steckverbinder A	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	Steckverbinder B	VGA (14 pin, High Density D-Sub)
	Steckverbinder B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Physische Eigenschaften	Produktlänge	15.0 ft [4.6 m]
	Produktbreite	1.2 in [30.000 mm]
	Produkthöhe	0.6 in [15.000 mm]
	Produktgewicht	15.2 oz [430.000 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	13.0 in [3.3 cm]
	Package Width	0.4 in [10.000 mm]
	Package Height	10.0 in [2.6 cm]

Versandgewicht 15.4 oz [435.000 g]  
(Verpackung)

---

Verpackungsinhalt Im Paket enthalten KVM-Kabel  
halt

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

