

4,6 m KVM Kabel für StarTech.com Rackmount Konsolen

Produkt-ID: RKCONSUV15



Mit diesem 4,6 m langen USB-KVM-Kabel können Sie Ihren VGA- und USB-fähigen Server bequem über Ihre Rackmount-LCD-Konsole und das KVM-Switch-Kit von StarTech.com bedienen.

Diese KVM-Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich und sind die einzigen Kabel, die für eine garantierter Kompatibilität mit der RKCONS-Serie von StarTech.com an Rackmount-Konsolen und KVM-Switches entwickelt wurden. Unterstützte Modelle von Rackmount-LCD-Konsolen sind: RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K.

Dieses KVM-Kabel wurde speziell für Rackmount-KVM- und Konsolenkits von StarTech.com entwickelt. Das USB- und VGA-KVM-Kabel ist mit einem einzigartigen Schema verdrahtet, das es einem einzelnen Anschluss auf dem KVM ermöglicht, sowohl VGA als auch USB auf Ihrem Server zu verbinden. Dieses platzsparende Design reduziert das Kabelgewirr in Ihrem Server-Rack erheblich und sorgt für einen aufgeräumten, professionellen Serverraum.

Beim Anschluss an eine HD-Rackmount-Konsole unterstützt das 4,6 m lange KVM-Kabel HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 einschließlich 1080p, wobei die Qualität der Grafikkarte Ihres Servers erhalten bleibt, um jedes Detail in High Definition zu liefern.

In verschiedenen Längen erhältlich

Zur Unterstützung der Komplexität und Anforderungen Ihres Rechenzentrums ist dieses 4,6 m lange KVM-Kabel auch als 1,8 Meter langes KVM-Kabel (RKCONSUV6) und als 3 Meter langes KVM-Kabel (RKCONSUV10) erhältlich.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden Sie Server mit Ihrer Rackmount-KVM-Konsole von StarTech.com
- Halten Sie Ersatzkabel bereit, um eine kontinuierliche Kontrolle über Ihre geschäftskritischen Server zu gewährleisten

Merkmale

- Sorgen Sie mit einem VGA- und USB-KVM-Kabel, das auf der KVM-Seite zu einem einzigen Anschluss zusammengefasst ist, für einen aufgeräumten Serverraum
- Erhalten Sie gestochen scharfe Bildqualität mit Unterstützung für HD-Auflösungen bis zu 1920x1200 oder 1080p.
- Anpassung an variable Rack-Konfigurationen, wobei die Kabel in verschiedenen Längen erhältlich sind.

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelummantelung

Typ der Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Kabelabschirmung

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Steckverbinder B 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Kabellänge	15.0 ft [4.6 m]
Produktlänge	15.0 ft [4.6 m]
Produktbreite	1.2 in [3.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	15.7 oz [444.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.3 in [18.6 cm]
Paketbreite	7.5 in [19.0 cm]
Pakethöhe	1.7 in [4.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.0 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM-Kabel
--------------------	---------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

