

Cable KVM USB de 4,6 m para Consola StarTech.com de Montaje en Armario Rack

ID del Producto: RKCONSUV15



Este cable KVM USB de 4,6m permite a su consola LCD de montaje en rack y kit de conmutador KVM de StarTech.com funcionar de forma práctica con su servidor equipado con VGA y USB.

Esta línea de cables KVM está disponible en diversas longitudes y son la única línea de cables diseñados para compatibilidad garantizada con la línea de la serie RKCONS de consolas y conmutadores KVM de montaje en rack de StarTech.com. Modelos compatibles con las consolas LCD para montaje en rack: RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K.

El cable KVM ha sido específicamente diseñado para la línea de consola KVM de montaje en rack y kit de consola de StarTech.com. El cable USB y VGA para la consola KVM está estructurado con un esquema que permite que un solo conector del conmutador KVM se comuniquen por interfaz tanto con VGA, como USB en su servidor. Este diseño que ahorra espacio reduce de forma considerable el desorden de cables en el rack de servidores, además de garantizar un espacio de sala de servidores ordenado y profesional.

Cuando se conecta a una consola HD de montaje en rack, este cable KVM de 4,6 metros es compatible con resoluciones HD de hasta 1920x1200, incluyendo 1080p, lo cual mantiene la calidad de la tarjeta gráfica de su servidor, a fin de ofrecer cada detalle de la calidad de alta definición.

Disponible en diferentes longitudes

Para compatibilidad con las complejidades y demandas de su centro de datos, este cable KVM de 4,6 metros también está disponible en modelos de cable KVM de 1,8 metros (RKCONSUV6) y cable KVM de 3 metros (RKCONSUV10).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte servidores a su consola KVM para montaje en rack de StarTech.com
- Mantenga sus cables de repuesto a mano, a fin de garantizar un control continuo de sus servidores de funcionamiento esencial

Características

- Mantenga su sala de servidores sin desorden, gracias a un cable VGA y USB para consola KVM que combina un solo conector en el lado KVM
- Obtenga la mejor calidad en imágenes con gran nitidez y una compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200 o 1080p
- Ajustable a diferentes configuraciones de racks, con cables disponibles en diferentes longitudes

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub)

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	15.0 ft [4.6 m]

Longitud del Producto	15.0 ft [4.6 m]
Ancho del Producto	1.2 in [3.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	15.7 oz [444.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.3 in [18.6 cm]
Ancho de la Caja	7.5 in [19.0 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.0 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable KVM
---------------------	---------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.