Cavo KVM USB da 4,6m per Console StarTech.com Montabile ad Armadio Rack

ID prodotto: RKCONSUV15

Questo cavo USB KVM da 4,6 m consente di utilizzare un server con tecnologia VGA e USB mediante una console LCD con montaggio a rack e uno switch KVM di StarTech.com.

Questa linea di cavi KVM è disponibile in diverse lunghezze e si tratta degli unici cavi progettati per garantire la compatibilità con la linea StarTech.com di switch KVM e console con montaggio a rack serie RKCONS. I modelli di console LCD con montaggio a rack supportati sono i seguenti: RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K.

Questo cavo KVM è stato progettato appositamente per la linea di console KVM con montaggio a rack di StarTech.com. Il cavo USB e VGA KVM è realizzato secondo una schema esclusivo che consente a un singolo connettore della KVM di interfacciarsi sia con la porta VGA che con quella USB del server. Questo design salva spazio riduce drasticamente l'ingombro dei cavi nel rack per server e assicura una sala server dall'aspetto ordinato e professionale.

Se collegato a una console HD con montaggio a rack, il cavo KVM da 4,6 metri supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200, inclusa la risoluzione 1080p, assicurando la stessa qualità della scheda video del server per rappresentare ogni dettaglio in alta definizione.

Disponibile in lunghezze diverse

Per supportare le complessità e le esigenze del data center, questo cavo KVM da 4,6 metri è disponibile anche come cavo KVM da 1,8 m (RKCONSUV6) e cavo KVM da 3 m (RKCONSUV10).

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Collegamento di server a una console KVM con montaggio a rack di StarTech.com

• Cavi di ricambio a portata di mano per garantire il controllo continuo dei server mission-critical

Caratteristiche

• Sala server ordinata grazie a un cavo VGA e USB KVM che si combina in un unico connettore sul lato KVM

• Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video HD fino a 1920x1200 o 1080p

• Disponibile in varie lunghezze, il cavo si adatta alle diverse configurazioni del rack

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i		
	Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	Connettore B	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza prodotto	15.0 ft [4.6 m]
	Larghezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]

	Peso prodotto	15.7 oz [444.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	13.0 in [33.0 cm]
	Package Width	1.6 in [4.0 cm]
	Package Height	10.0 in [25.5 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.0 lb [0.5 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo KVM

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.