

4,5 m USB KVM kabel voor StarTech.com rackmonteerbare consoles

Productcode: RKCONSUV15



Met deze 4,6 m USB KVM kabel kunt u met uw StarTech.com rackmonteerbare LCD console en KVM switch gemakkelijk uw met VGA en USB uitgeruste server bedienen.

Deze serie KVM kabels is verkrijgbaar in diverse lengtes en zijn de enige kabels die gegarandeerd compatibel zijn met de StarTech.com RKCONS serie rackmonteerbare consoles en KVM switches. De volgende rackmonteerbare LCD-consolemodellen worden ondersteund: RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K.

Deze KVM kabel is speciaal ontworpen voor de StarTech.com serie rackmonteerbare KVM switches en consoles. De bedrading van het USB en VGA KVM snoer heeft een unieke configuratie waardoor u met één connector op de KVM zowel VGA als USB op uw server kunt bedienen. Dit plaatsbesparende ontwerp zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de kabelwarboel in uw server rack en voor een nette, professionele serverruimte.

Bij aansluiting van deze 4,6 m KVM kabel op een HD rackmonteerbare console worden HD resoluties tot 1920x1200 inclusief 1080p ondersteund, zodat de kwaliteit van de videokaart van uw server behouden blijft en elk detail in high-definition wordt weergegeven.

Beschikbaar in diverse lengtes

Om de complexiteiten en eisen van uw datacenter te ondersteunen, is deze 4,6 meter KVM kabel ook verkrijgbaar als een 1,8 meter KVM kabel (RKCONSUV6) en een 3 meter KVM kabel (RKCONSUV10).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit servers aan op uw StarTech.com rackmonteerbare KVM console
- Houd reservekabels bij de hand zodat uw essentiële servers altijd blijven werken

Eigenschappen

- Zorg voor een nette serverruimte met een VGA en USB KVM kabel die aan de KVM-zijde tot één connector wordt gecombineerd
- Krijg haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van HD resoluties tot 1920x1200 of 108
- Geschikt voor verschillende rack configuraties, en met kabels die in diverse lengtes beschikbaar zijn

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	15.0 ft [4.6 m]
Lengte product	15.0 ft [4.6 m]
Breedte product	1.2 in [3.0 cm]

Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	15.7 oz [444.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.3 in [18.6 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.0 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM Kabel
-------------	---------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.