

4,5 m USB KVM-kabel för StarTech.com:s rackmonteringskonsoller

Produkt ID: RKCONSUV15



Denna 4,6 m långa USB KVM-kabel gör det möjligt för din rackmonterade LCD-enhet och KVM-switch från StarTech.com att enkelt använda din VGA och USB-utrustade server.

Denna typ av KVM-kablar finns i varierande längder och är de enda kablarna som är konstruerade för garanterad kompatibilitet med StarTech.com:s RKCONS-serie rackmonterade konsol- och KVM-switchar. Rackmonterade LCD-enheter som stöds är: RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K.

Denna KVM-kabel har utformats specifikt för StarTech.com:s rackmonterade KVM- och konsolkit. USB och VGA KVM-kabeln är ansluten med en unik koppling som möjliggör en enda kontakt till KVM som gränssnitt med både VGA och USB på din server. Denna utrymmesbesparande design minskar dramatiskt kabeldragningen i serverns rack och säkerställer ett snyggt professionellt serverrum.

När den är ansluten till en HD-rackmonterad konsol stödjer 4,6 m KVM-kabel HD-upplösningar upp till 1920 x 1200 inklusive 1080p, vilket bibehåller kvaliteten på serverns grafikkort för att leverera alla detaljer i high definition.

Finns i olika längder

För att stödja datacentrets komplexitet och krav är denna 4,6 m långa KVM-kabel även tillgänglig som en 1,8 meter KVM-kabel (RKCONSUV6), och en 3 meter KVM-kabel (RKCONSUV10).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut servrar till din StarTech.com rackmonterad KVM-konsol
- Ha utbyteskablar till hands för att säkerställa kontinuerlig kontroll över dina verksamhetskritiska servrar

Funktioner

- Håll ordning i serverrummet med en VGA- och USB KVM-kabel som har en enda kontakt på KVM-sidan
- Få kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-upplösningar på upp till 1920 x 1200 eller 1080p
- Använd olika rackkonfigurationer, med kablar som finns tillgängliga i olika längder

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub)

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	15.0 ft [4.6 m]
Produktlängd	15.0 ft [4.6 m]
Produktbredd	1.2 in [3.0 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	15.7 oz [444.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.3 in [18.6 cm]
Paketets bredd	7.5 in [19.0 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.0 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-kabel
-----------------	---------------

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.