

1,8 m KVM Kabel für StarTech.com Rackmount Konsolen

Product ID: RKCONSUV6



Mit diesem 1,8 m langen USB-KVM-Kabel können Sie Ihren VGA- und USB-fähigen Server bequem über Ihre Rackmount-LCD-Konsole und das KVM-Switch-Kit von StarTech.com bedienen.

Diese Serie von KVM-Kabeln ist in verschiedenen Längen erhältlich. Sie sind die einzigen Kabel, die für eine garantierte Kompatibilität mit der StarTech.com-Serie von Rackmount-Konsolen und KVM-Switches der Serie RKCONS entwickelt wurden. Unterstützte Modelle von Rackmount-LCD-Konsolen sind: [%product id="RKCONS1701" text="RKCONS1701"%], [%product id="RKCONS17HD" text="RKCONS17HD"%], [%product id="RKCONS1708K" text="RKCONS1708K"%], [%product id="RKCONS1716K" text="RKCONS1716K"%], [%product id="RKCONS1901" text="RKCONS1901"%], [%product id="RKCONS1908K" text="RKCONS1908K"%], [%product id="RKCONS1916K" text="RKCONS1916K"%].

Dieses KVM-Kabel wurde speziell für Rackmount-KVM- und Konsolenkits von StarTech.com entwickelt. Das USB- und VGA-KVM-Kabel ist mit einem einzigartigen Schema verdrahtet, das es einem einzelnen Anschluss auf dem KVM ermöglicht, sowohl VGA als auch USB auf Ihrem Server zu verbinden. Dieses platzsparende Design reduziert das Kabelgewirr in Ihrem Server-Rack erheblich und sorgt für einen aufgeräumten, professionellen Serverraum.

Beim Anschluss an eine HD-Rackmount-Konsole unterstützt das 1,8 m lange KVM-Kabel HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 einschließlich 1080p, wobei die Qualität der Grafikkarte Ihres Servers erhalten bleibt, um jedes Detail in High Definition zu liefern.

Zur Unterstützung der Komplexität und Anforderungen Ihres Rechenzentrums ist dieses 1,8 m lange KVM-Kabel auch als [%product id="RKCONSUV10" text="3 Meter langes KVM-Kabel (RKCONSUV10)"%] und als [%product id="RKCONSUV15" text="4,6 Meter langes KVM-Kabel (RKCONSUV15)"%] erhältlich.

Das Modell RKCONSUV6 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verbinden Sie Server mit Ihrer Rackmount-KVM-Konsole von StarTech.com
- Halten Sie Ersatzkabel bereit, um eine kontinuierliche Kontrolle über Ihre geschäftskritischen Server zu gewährleisten

Features

- Sorgen Sie mit einem VGA- und USB-KVM-Kabel, das auf der KVM-Seite zu einem einzigen Anschluss zusammengefasst ist, für einen aufgeräumten Serverraum
- Erhalten Sie gestochen scharfe Bildqualität mit Unterstützung für HD-Auflösungen bis zu 1920x1200 oder 1080p.
- Anpassung an variable Rack-Konfigurationen, wobei die Kabel in verschiedenen Längen erhältlich sind.

Hardware	Warranty	Lifetime
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Steckverbinder	Steckverbinder A	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Steckverbinder B	VGA (14 pin, High Density D-Sub)
	Steckverbinder B	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
Physische Eigenschaften	Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
	Produktbreite	1.2 in [30.000 mm]
	Produkthöhe	0.6 in [15.000 mm]
	Produktgewicht	8.6 oz [245.000 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	0.4 in [10.000 mm]
	Package Height	7.9 in [2.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	8.8 oz [250.000 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	KVM-Kabel

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

