

Cavo KVM USB da 1,8m per Console StarTech.com Montabile ad Armadio Rack

ID prodotto: RKCONSUV6



Questo cavo USB KVM da 1,8 m consente di utilizzare un server con tecnologia VGA e USB mediante una console LCD con montaggio a rack e uno switch KVM di StarTech.com.

Questa linea di cavi KVM è disponibile in diverse lunghezze e si tratta degli unici cavi progettati per garantire la compatibilità con la linea StarTech.com di switch KVM e console con montaggio a rack serie RKCONS. I modelli di console LCD con montaggio a rack supportati sono i seguenti: RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K.

Questo cavo KVM è stato progettato appositamente per la linea di console KVM con montaggio a rack di StarTech.com. Il cavo USB e VGA KVM è realizzato secondo uno schema esclusivo che consente a un singolo connettore della KVM di interfacciarsi sia con la porta VGA che con quella USB del server. Questo design salva spazio riduce drasticamente l'ingombro dei cavi nel rack per server e assicura una sala server dall'aspetto ordinato e professionale.

Se collegato a una console HD con montaggio a rack, il cavo KVM da 1,8 metri supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200, inclusa la risoluzione 1080p, assicurando la stessa qualità della scheda video del server per rappresentare ogni dettaglio in alta definizione.

Per supportare le complessità e le esigenze del data center, questo cavo KVM da 1,8 metri è disponibile anche come cavo KVM da 3 metri (RKCONSUV10), e cavo KVM da 4,6 metri (RKCONSUV15).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento di server a una console KVM con montaggio a rack di StarTech.com
- Cavi di ricambio a portata di mano per garantire il controllo continuo dei server mission-critical

Caratteristiche

- Sala server ordinata grazie a un cavo VGA e USB KVM che si combina in un unico connettore sul lato KVM
- Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video HD fino a 1920x1200 o 1080p
- Disponibile in varie lunghezze, il cavo si adatta alle diverse configurazioni del rack

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]

Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	8.4 oz [238.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.0 in [17.7 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.5 oz [240.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo KVM
--------------------------	--------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.